

**WAD 4 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

**Основные данные для заказа**

Версия	Крышка клеммы, PA 66, белый, Высота: 19.8 mm, Ширина: 4.5 mm, Глубина: 9.6 mm
Заказ №	<a href="#">1072100000</a>
Тип	WAD 4 WS
GTIN (EAN)	4008190446116
Кол.	50 Шт.

## WAD 4 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	9,6 мм	Глубина (дюймов)	0,378 inch
Высота	19,8 мм	Высота (в дюймах)	0,78 inch
Ширина	4,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,177 inch
Масса нетто	0,23 g		

## Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C
--	--------	---	--------

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	зафиксированный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

## Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

## Параметры системы

Исполнение	для клемм
------------	-----------

## Размеры

Шаг в мм (P)	4 мм
--------------	------

## Характеристики материала

Материал	PA 66	Цветовой код	белый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

## Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Технические данные	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	