

**WQB PEN 35N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Подача питания**

Наш широкий диапазон клеммных колодок серии W с клеммами WPD для ответвлений главной линии, которые оптимизированы для повышения удобства и экономии места, обеспечивает создание безопасного и удобного соединения для подачи питания.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Перемычка (клемма), привинченный. Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 16.00, Изолированный: Нет, 125 A, серебристо-серый
Номер для заказа	<a href="#">1079500000</a>
Тип	WQB PEN 35N
GTIN (EAN)	4008190370121
Кол.	10 Шт.

## WQB PEN 35N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	2 мм	Глубина (дюймов)	0,079 inch
Высота	25,9 мм	Высота (в дюймах)	1,02 inch
Ширина	24,6 мм	Ширина (в дюймах)	0,969 inch
Масса нетто	11,9 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Вид монтажа	привинченный
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет		

## Общие сведения

Количество полюсов	2
--------------------	---

## Параметры системы

Исполнение	Перемычка
------------	-----------

## Перемычка

Расчетный ток, многополюсный	125 A	Тип	Перемычка
------------------------------	-------	-----	-----------

## Размеры

Шаг в мм (P)	16 мм
--------------	-------

## Расчетные данные

Номинальный ток	125 A
-----------------	-------

## Характеристики материала

Материал	Медь луженая	Цветовой код	серебристо-серый
----------	--------------	--------------	------------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Дата создания 2 июля 2024 г. 10:03:17 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## WQB PEN 35N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Технические данные	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	