

CC 15/17 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное



Маркировочные элементы для устройств ClipCard формата MultiCard используются для обозначения электроустановок и коммутационных систем, предлагая интересную альтернативу гравировке. Благодаря проверенному формату MultiCard маркировку можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Универсальное крепление
- Держатель (крепление винтами или кабельными стяжками)
- Рейка для шильдиков (крепление винтами или самоклеющимся способом)
- Или самоклеящиеся шильдики

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Исполнение	ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 17 мм, Держатель CC-H 15/17, серый
Номер для заказа	1079530000
Тип	CC 15/17 MC NE GR
GTIN (EAN)	4032248840670
Кол.	80 Шт.
совместимый принтер	2715590000 2438520000 2438510000

CC 15/17 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	1 мм	Глубина (дюймов)	0,039 inch
Высота	15 мм	Высота (в дюймах)	0,591 inch
Ширина	17 мм	Ширина (в дюймах)	0,669 inch
Масса нетто	1,25 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

Общие данные

Галогены	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Маркировочные элементы для устройств на комбинацию	
Материал	Полиамид 66
Рекомендованные отрасли промышленности	Производственное оборудование
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Установка / Изготовитель	Держатель CC-H 15/17
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	8
Цветовой код	серый
Ширина	17 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Уведомление об изменении продукта	MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation
Каталог	Catalogues in PDF-format

Дата создания 28 июня 2024 г. 13:09:32 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CC 15/17 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



CC 15/17 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Аксессуар



Основные данные для заказа

Тип	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Исполнение
Номер для заказа	1790160000	ClipCard, Крышка, 1000 x 19 mm, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248213627	
Кол.	1 Шт.	
Тип	STR CC 15/17 TRANSPARENT	Исполнение
Номер для заказа	17903310000	ClipCard, Аксессуар, 15 x 17 mm, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248494187	
Кол.	80 Шт.	
Тип	ETO CC 15/17 TRANSPAR.	Исполнение
Номер для заказа	17900850000	ClipCard, Аксессуар, 15 x 17 mm, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248481224	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CC-H 15/17	Исполнение
Номер для заказа	1790430000	ClipCard, Аксессуар, 15 x 17 mm, черный
GTIN (EAN)	4032248215225	
Кол.	75 Шт.	
Тип	CC-RAIL 1000	Исполнение
Номер для заказа	1790150000	ClipCard, Аксессуар, 1000 x 17 mm, Самоклеющийся, черный
GTIN (EAN)	4032248213610	
Кол.	1 Шт.	