

STRIPAX ULTIMATE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
Заказ №	1468880000
Тип	STRIPAX ULTIMATE
GTIN (EAN)	4050118274158
Кол.	1 Шт.

STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Высота	99 мм	Высота (в дюймах)	3,898 inch
Ширина	190 мм	Ширина (в дюймах)	7,48 inch
Масса нетто	174,63 g		

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для снятия изоляции
-------------------	--------------------------------

Инструменты для снятия изоляции

Длина зачистки, макс.	25 мм	Зона снятия изоляции AWG, макс.	10 AWG
Зона снятия изоляции AWG, мин.	24 AWG	Поперечное сечение провода (мощность резания)	6 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,25 mm ²
Тип кабеля	Гибкие и одножильные провода с безгалогенной изоляцией		

Классификации

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Уведомление об изменении продукта	Technische Änderung für Abisolierwerkzeug Stripax Technical change to stripping tool Stripax
Пользовательская документация	Manual Library and function block – BDAL Stripax all version
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Пример использования



Пример использования



TYPE THHN

ALOGEN FREE 2,5MM² H07Z-K

STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспосабливаемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Основные данные для заказа

Тип	ERME SPX UL	Версия
Заказ №	1471390000	Аксессуар, Держатель ножа
GTIN (EAN)	4050118278248	
Кол.	1 Шт.	

Тип	ERTE KLBC SPX UL	Версия
Заказ №	2571500000	Аксессуар, Запасная зажимная губка
GTIN (EAN)	4050118582123	
Кол.	1 Шт.	