

SM 27/12.5 MC NE GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное



SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клейкой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение | SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 12.5 x 27 mm, Держатель SwitchMark, желтый |
| Номер для заказа | 1131860000 |
| Тип | SM 27/12.5 MC NE GE |
| GTIN (EAN) | 4032248912421 |
| Кол. | 80 Шт. |
| совместимый принтер | 2715590000 2438520000 2438510000 |

SM 27/12.5 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина | 1 мм | Глубина (дюймов) | 0,039 inch |
| Высота | 12,5 мм | Высота (в дюймах) | 0,492 inch |
| Ширина | 27 мм | Ширина (в дюймах) | 1,063 inch |
| Масса нетто | 1,26 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Галогены | Нет |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки MultiCard |
| Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Маркировочные элементы для устройств на комбинацию | |
| Материал | Полиамид 66 |
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
| Температурный диапазон, макс. | 100 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
| Установка / Изготовитель | Держатель SwitchMark |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 4 |
| Цветовой код | желтый |
| Ширина | 27 мм |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Уведомление об изменении продукта | MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |

SM 27/12.5 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



SM 27/12.5 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Дополнительные продукты



SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клейкой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип | SM-H 27/12.5 SW | Исполнение |
| Номер для заказа | 4216640000 | SwitchMark, Аксессуар, 42 x 27 mm, черный |
| GTIN (EAN) | 4008190343200 | |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | ETO SM 27/12.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 42160580000 | SwitchMark, Защитный колпачок, 12.5 x 27 mm, прозрачный |
| GTIN (EAN) | 4008190362218 | |
| Кол. | 10 Шт. | |