

SAI-M23-KBC-1.00-1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Исполнение	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Обжимной контакт
Номер для заказа	1170210000
Тип	SAI-M23-KBC-1.00-1.5
GTIN (EAN)	4032248962174
Кол.	50 Шт.

SAI-M23-KBC-1.00-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 0,3 g

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид соединения	Обжимное соединение	Материал контакта	Медно-цинковый сплав
Поверхность контакта	позолоченный	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1,5 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1 mm ²	Прочность изоляции	> 10 ¹⁰ Ом
Циклы коммутации	> 1000		

Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E344862

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAI-M23-KBC-1.00-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж



SAI-M23-KBC-1.00-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

...для M23



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Исполнение
Номер для заказа	4033960000	Обжимной инструмент для сигнальных контактов, Обжим с 4
GTIN (EAN)	4050118000764	выемками
Кол.	1 шт.	
Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Исполнение
Номер для заказа	4033840000	Обжимной инструмент для сигнальных контактов и контактов
GTIN (EAN)	4032248986934	питания, Обжим с 4 выемками
Кол.	1 шт.	