

**IE-PS-SCRJ1-POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Оптоволоконный соединительный разъем SC-RJ согласно IEC 61754-24 для проводов с наружным диаметром 2,6...3 мм

**Основные данные для заказа**

Версия	Оптоволоконный разъем, Вилочная вставка SCRJ, POF, IP20
Заказ №	<a href="#">1206720000</a>
Тип	IE-PS-SCRJ1-POF
GTIN (EAN)	4032248988570
Кол.	10 Шт.

## IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	51 мм	Глубина (дюймов)	2,008 inch
Высота	14,7 мм	Высота (в дюймах)	0,579 inch
Ширина	8,95 мм	Ширина (в дюймах)	0,352 inch
Масса нетто	17,9 g		

## Температуры

Рабочая температура	-20 °C...80 °C	Влажность	0...93 % отн. влажность
---------------------	----------------	-----------	-------------------------

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-24	Сертификат № (UL)	E477798
---------------------------	--------------	-------------------	---------

## Общие данные

Вид защиты	IP20	Влажность	0...93 % отн. влажность
Вносимые потери	≤ 1,0 дБ	Диаметр отдельной жилы, макс	2,3 мм
Диаметр отдельной жилы, мин.	2,1 мм	Материал гильзы	Мельхиор
Материал корпуса - вставка	Цинковое литье под давлением, никелированный	Материал насадки для устранения изгиба	TPE
Материал обжимной гильзы	Медь, никелированный	Материал пружины сжатия	Нержавеющая сталь
Материал пылезащитного колпачка	TPE	Описание артикула	Вилочная вставка SCRJ, POF
Основной материал корпуса	PC UL 94 V0	Растягивающее усилие кабеля, мин.	100 N
Соединение 1	SCRJ	Соединение 2	Быстрая технология соединения: обжим, обрезка
Тип волокна	POF	Цветовой код	желтый, черный
Циклы коммутации	1000		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UL)	E477798

## IE-PS-SCRJ1-POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Manual](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

## IE-PS-SCRJ1-POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж



## IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## SC-RJ



Оптоволоконный соединительный разъем SC-RJ согласно IEC 61754-24 для проводов с наружным диаметром 2,6...3 мм

## Основные данные для заказа

Тип	IE-SCRJ1-IP20-POF-100	Версия
Заказ №	<a href="#">1278420000</a>	Оптоволоконный разъем, Сменная обжимная втулка, IP20
GTIN (EAN)	4050118069129	
Кол.	100 Шт.	

## ...для волоконно-оптических кабелей с полимерным оптоволокном (POF)



Инструменты для обжима и снятия оболочки для обработки контактов световодов с полимерным оптическим волокном (POF)

## Основные данные для заказа

Тип	HTX-IE-POF	Версия
Заказ №	<a href="#">1208870000</a>	Инструмент для обжима
GTIN (EAN)	4032248990269	
Кол.	1 Шт.	

## IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

## Основные данные для заказа

Тип	REMOVAL TOOL HD	Версия
Заказ №	<a href="#">1866730000</a>	Инструменты, Экстрактор контактов
GTIN (EAN)	4032248437054	
Кол.	1 Шт.	