

KLBUE 3-8 FM4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

В силу наличия специальным монтажных опор в ассортимент продукции входят также зажимные седла для экранов кабелей, которые можно устанавливать на шину TS 35 DIN. Экран отводят от зажимных седел через монтажные опоры на монтажную шину TS 35 — присоединяя его, таким образом, к PE (земле).

Основные данные для заказа

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для подключения экрана
Заказ №	1252530000
Тип	KLBUE 3-8 FM4
GTIN (EAN)	4032248112531
Кол.	10 Шт.

KLBUE 3-8 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	26 мм	Глубина (дюймов)	1,024 inch
Высота	50 мм	Высота (в дюймах)	1,969 inch
Ширина	14,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,571 inch
Масса нетто	17,2 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C
----------------------	----------------	---	--------

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	зафиксированный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	TS 35		

Общие сведения

Рейка	TS 35	Указание по установке	TS 35
-------	-------	-----------------------	-------

Параметры системы

Рейка	TS 35
-------	-------

Характеристики материала

Цветовой код	серебряный
--------------	------------

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Пружинное соединение	Диаметр кабеля, макс.	8 мм
Диаметр кабеля, мин.	3 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20
ECLASS 14.0	27-25-01-20		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

KLBUE 3-8 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	