

## CLI C 02-3 BL/WS - CD


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные маркировочные элементы CLI C устанавливаются на неподсоединенные провода. Предлагается четыре различных размера для маркировки проводов сечением от 0,5 до 70 мм<sup>2</sup>. Маркировочные элементы уже напечатаны и готовы к применению. Возможно создание индивидуальной маркировки путем комбинирования отдельных маркировочных элементов.

- Надежные закрытые маркировочные элементы для установки на неподсоединенные кабели.
- Специальный гибкий профиль особого сечения для обеспечения широкого диапазона применения.
- Быстрота и удобство установки с минимальным усилием.
- Упрощение маркировки при использовании соответствующих принадлежностей.
- Долговременная высококачественная маркировка.
- Высокая контрастность для оптимальной разборчивости маркировки.

## Основные данные для заказа

Версия	CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, синий
Заказ №	<a href="#">1568241741</a>
Тип	CLI C 02-3 BL/WS - CD
GTIN (EAN)	4008190152765
Кол.	500 шт.

## CLI C 02-3 BL/WS - CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	3,5 мм	Глубина (дюймов)	0,138 inch
Высота	3 мм	Высота (в дюймах)	0,118 inch
Ширина	3,4 мм	Ширина (в дюймах)	0,134 inch
Масса нетто	0,06 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Наружный диаметр провода	1,3 - 3 mm
Наружный диаметр провода, макс.	3 мм	Наружный диаметр провода, мин.	1,3 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1,5 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,2 mm <sup>2</sup>
Сечение соединительного провода	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>		

## Общие данные

Вид печати	Стандартный
Галогены	Да
Диаметр изоляции, макс.	3
Исполнение	CD
Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки Катущка
Количество маркировочных элементов 1 Катущка = Маркировка проводов и кабелей на комбинацию	
Материал	ПВХ, мягкий, не содержит кадмия
Метод выполнения печати	горячая штамповка
Напечатанные символы	Символы
Ориентация печатных символов	горизонтально
Печать	-
Рекомендованные отрасли промышленности	Технологические линии, Производственное оборудование
Температурный диапазон вставки	-30...80 °C
Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	6
Цвет печати	белый
Цветовой код	синий
Ширина	3,4 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

**CLI C 02-3 BL/WS - CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
-----------------------------	------------------------------

REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%
------------	-----------------------

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузки**

Уведомление об изменении продукта	<a href="#">PCN CableLine_DE</a>
-----------------------------------	----------------------------------

	<a href="#">PCN CableLine_EN</a>
--	----------------------------------

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--

## CLI C 02-3 BL/WS - CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## A - Z



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

## Основные данные для заказа

Тип	CLI R 02-3 GE/SW I	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001654</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190989903	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW M	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001662</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190989941	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW Q	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001670</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190989989	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW D	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001644</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190989859	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW V	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001682</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190990039	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW G	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001650</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190989880	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW F	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001648</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190989873	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW C	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001642</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190989842	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW J	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001656</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190989910	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW B	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001640</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190989835	
Кол.	10 Шт.	

Дата создания 7 ноября 2024 г. 0:17:21 CET

Статус каталога 26.10.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**CLI C 02-3 BL/WS - CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

Тип	CLI R 02-3 GE/SW Z	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001699</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190990077	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW P	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001668</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190989972	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW U	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001680</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190990022	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW H	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001652</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190989897	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW O	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001666</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190989965	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW X	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001693</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190990053	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW R	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001672</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190989996	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW S	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001675</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190990008	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW L	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001660</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190989934	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW W	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001684</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190990046	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW N	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001664</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190989958	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW A	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001638</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190989828	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW T	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001678</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190990015	
Кол.	10 Шт.	

Дата создания 7 ноября 2024 г. 0:17:21 CET

Статус каталога 26.10.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## CLI C 02-3 BL/WS - CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	CLI R 02-3 GE/SW K	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001658</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190989927	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW Y	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001697</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190990060	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW E	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001646</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190989866	
Кол.	10 Шт.	

## Специальный знак



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

## Основные данные для заказа

Тип	CLI R 02-3 GE/SW ET	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001745</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190990121	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW +	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001738</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190990084	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW .	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001749</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190990138	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW -	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001740</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190990091	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW /	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001743</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190990114	
Кол.	10 Шт.	

## CLI C 02-3 BL/WS - CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Сердечники для монтажа маркировки, без маркировки



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

## Основные данные для заказа

Тип	CLI R 02 F, CLI C 02-3	Версия
Заказ №	<a href="#">0559900000</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190081645	
Кол.	20 Шт.	

## Прочее



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

## Основные данные для заказа

Тип	CLI R 02-3 RT/WS +	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001739</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190990145	
Кол.	10 Шт.	

Тип	CLI R 02-3 BL/WS -	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001741</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190990107	
Кол.	10 Шт.	

## CLI C 02-3 BL/WS - CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## 0 - 9



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

## Основные данные для заказа

Тип	CLI R 02-3 GE/SW 9	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001528</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190141516	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW 2	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001507</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190083137	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW 0	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001501</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190063498	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW 7	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001522</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190185213	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW 3	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001510</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190046941	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW 5	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001516</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190188436	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW 4	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001513</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190186081	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW 6	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001519</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190019129	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 02-3 GE/SW 1	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001504</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190046590	
Кол.	10 Шт.	



## CLI C 02-3 BL/WS - CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

Тип	CLI R 02-3 GE/SW 8	Версия
Заказ №	<a href="#">0560001525</a>	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190154875	
Кол.	10 Шт.	