

**CA 100 C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Заказы только по запросу



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

**Основные данные для заказа**

Версия	Автомат для снятия изоляции и обжима
Заказ №	<a href="#">1266370000</a>
Тип	CA 100 C
GTIN (EAN)	4050118056303
Кол.	1 шт.

Дата создания 5 июня 2024 г. 8:05:10 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	280 мм	Глубина (дюймов)	11,024 inch
Высота	390 мм	Высота (в дюймах)	15,354 inch
Ширина	410 мм	Ширина (в дюймах)	16,142 inch
Масса нетто	28 000 g		

## Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Диапазон проводников для снятия изоляции	0,14–0,34 мм <sup>2</sup> (~ AWG 26–22)	Длина кабельного наконечника	10/12 mm
Длина обжима	6/8 мм	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	0,34 мм <sup>2</sup>
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,14 мм <sup>2</sup>	Подключение сжатого воздуха	5 бар
Привод	Электропневматический	Продолжительность цикла	ок. 1,5 с
Расходные материалы	поставляемые россыпью кабельные наконечники, с изоляцией и без	Электрическое подключение	100-240 V / 50/65 Hz

## Классификации

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки



Пользовательская документация	<a href="#">CA 100 C</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CA 100 C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Принадлежности / запасные части



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

## Основные данные для заказа

Тип	HUENABA 0.25 CA 100 C	Версия
Заказ №	<a href="#">1314520000</a>	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118117585	
Кол.	1 Шт.	
Тип	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Версия
Заказ №	<a href="#">1283530000</a>	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118073676	
Кол.	1 Шт.	
Тип	HUENABA 0.34 CA 100 C	Версия
Заказ №	<a href="#">1314510000</a>	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118117370	
Кол.	1 Шт.	
Тип	HUENABA 0.14 CA 100 C	Версия
Заказ №	<a href="#">1314530000</a>	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118117592	
Кол.	1 Шт.	