


**QS 2/10/4 O.STGF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Перемычка (клемма), втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 10.00, Изолированный: Да, 57 A, бежевый
Номер для заказа	<a href="#">1669280000</a>
Тип	QS 2/10/4 O.STGF
GTIN (EAN)	4008190428341
Кол.	20 Шт.

## QS 2/10/4 O.STGF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	34,5 мм	Глубина (дюймов)	1,358 inch
Высота	12 мм	Высота (в дюймах)	0,472 inch
Ширина	20 мм	Ширина (в дюймах)	0,787 inch
Масса нетто	5,05 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	втычной	Вид монтажа	втычной
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет		

## Общие сведения

Количество полюсов	2
--------------------	---

## Параметры системы

Исполнение	Перемычка
------------	-----------

## Перемычка

Расчетный ток, многополюсный	57 А	Тип	Перемычка
------------------------------	------	-----	-----------

## Размеры

Шаг в мм (P)	10 мм
--------------	-------

## Расчетные данные

Номинальный ток	57 А
-----------------	------

## Характеристики материала

Материал	PA 66	Цветовой код	бежевый
----------	-------	--------------	---------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	20993c56-321a-4ec1-8646-b7d545a927f2

**QS 2/10/4 O.STGF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>