

KLBUE 2X2-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Экранирование и заземление**

Наши клеммы для экранирования и проводов защитного заземления на базе различных технологий соединения позволяют эффективно защищать людей и оборудование от помех, таких как электрические и магнитные поля. Исчерпывающий выбор принадлежностей завершает наш ассортимент.

Основные данные для заказа

Исполнение	Зажимная скоба, Зажимная скоба для присоединения экрана, Сталь
Номер для заказа	1675350000
Тип	KLBUE 2X2-6
GTIN (EAN)	4008190450083
Кол.	10 Шт.

KLBUE 2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	24 мм	Глубина (дюймов)	0,945 inch
Высота	18 мм	Высота (в дюймах)	0,709 inch
Ширина	15 мм	Ширина (в дюймах)	0,591 inch
Масса нетто	9,9 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	зафиксированный	Проверенное на взрывозащищенность	Да
Указание по установке	Шина	исполнение	

Общие сведения

Указание по установке	Шина
-----------------------	------

Параметры системы

Исполнение	для подсоединения экрана
------------	--------------------------

Размеры

Шаг в мм (P)	15 мм
--------------	-------

Характеристики материала

Материал	Сталь	Цветовой код	серебряный
----------	-------	--------------	------------

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Диаметр кабеля, макс.	6 мм	Диаметр кабеля, мин.	2 мм
-----------------------	------	----------------------	------

Классификации

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

KLBUE 2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

KLBUE 2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Медь



Среди всех используемых металлов медь обладает лучшей электропроводностью, что гарантирует максимальную защиту от короткого замыкания. Благодаря этому медные шины наиболее популярны.

Основные данные для заказа

Тип	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Исполнение
Номер для заказа	6948900000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190024802	
Кол.	1 м	

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип	WSH 3/H/N	Исполнение
Номер для заказа	4715970000	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Кол.	10 Шт.	
Тип	WSH 6	Исполнение
Номер для заказа	4380200000	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Кол.	10 Шт.	
Тип	WSH 5	Исполнение
Номер для заказа	4380100000	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Кол.	10 Шт.	
Тип	WSH 1	Исполнение
Номер для заказа	4088700000	Аксессуар, Держатель шины, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Кол.	10 Шт.	