

TABPACK 14X9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

TabPack состоит из пустых этикеток удобного формата для маркировки на месте фломастером или шариковой ручкой.

Основные данные для заказа

Исполнение	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 9 x 14 mm, желтый
Номер для заказа	1686110000
Тип	TABPACK 14X9
GTIN (EAN)	4008190492410
Кол.	1 Шт.

ТАВРАСК 14Х9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,08 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Высота	9 мм	Высота (в дюймах)	0,354 inch
Ширина	14 мм	Ширина (в дюймах)	0,551 inch
Масса нетто	33,1 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -29...80 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены	Нет	
Исполнение	самоклеящийся	
Клей	Сополимер акрила, полученный непрерывным способом	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Лист с этикетками
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	84
	Количество сочетаний в упаковочной единице	10
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	840	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Лист с этикетками = 84 Маркировочные элементы для устройств	
Количество на лист	84	
Материал	Ткань, акриловое покрытие	
Сертификация по стандарту UL 969	Нет	
Температурный диапазон вставки	-29...80 °C	
Температурный диапазон, макс..	80 °C	
Температурный диапазон, мин.	-29 °C	
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4	
Цветовой код	желтый	
Ширина	14 мм	

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

ТАВРАСК 14Х9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)