

TABPACK 15X6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

TabPack состоит из пустых этикеток удобного формата для маркировки на месте фломастером или шариковой ручкой.

Основные данные для заказа

Исполнение	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 6 x 15 mm, желтый
Номер для заказа	1686120000
Тип	TABPACK 15X6
GTIN (EAN)	4008190492427
Кол.	1 Шт.

ТАВРАСК 15X6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,08 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Высота	6 мм	Высота (в дюймах)	0,236 inch
Ширина	15 мм	Ширина (в дюймах)	0,591 inch
Масса нетто	33 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -29...80 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены	Нет
Исполнение	самоклеящийся
Клей	Сополимер акрила, полученный непрерывным способом
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Количество сочетаний в упаковочной единице 10
	Количество маркировочных элементов на комбинацию 100
	Вид поставки Лист с этикетками
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	1 000
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Лист с этикетками = 100 Маркировочные элементы для устройств
Количество на лист	100
Материал	Ткань, акриловое покрытие
Сертификация по стандарту UL 969	Нет
Температурный диапазон вставки	-29...80 °C
Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-29 °C
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4
Цветовой код	желтый
Ширина	15 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

ТАВРАСК 15Х6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)