

TABPACK 38X11 M. RAND**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

TabPack состоит из пустых этикеток удобного формата для маркировки на месте фломастером или шариковой ручкой.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 11 x 38 mm, желтый |
| Номер для заказа | 1686150000 |
| Тип | TABPACK 38X11 M. RAND |
| GTIN (EAN) | 4008190492458 |
| Кол. | 1 Шт. |

ТАВРАСК 38X11 M. RAND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина | 0,08 мм | Глубина (дюймов) | 0,003 inch |
| Высота | 11 мм | Высота (в дюймах) | 0,433 inch |
| Ширина | 38 мм | Ширина (в дюймах) | 1,496 inch |
| Масса нетто | 31 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -29...80 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

| | |
|--|--|
| Галогены | Нет |
| Исполнение | самоклеящийся |
| Клей | Сополимер акрила, полученный непрерывным способом |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Количество сочетаний в упаковочной единице 10 Количество маркировочных элементов на комбинацию 22 Вид поставки Лист с этикетками |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | 220 |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Лист с этикетками = 22 Маркировочные элементы для устройств |
| Количество на лист | 22 |
| Материал | Ткань, акриловое покрытие |
| Сертификация по стандарту UL 969 | Нет |
| Температурный диапазон вставки | -29...80 °C |
| Температурный диапазон, макс.. | 80 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -29 °C |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 4 |
| Цветовой код | желтый |
| Ширина | 38 мм |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

ТАВРАСК 38X11 M. RAND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)