

TOP CASE PREMIUM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Мастерские и предприятия отдают предпочтение хорошо упорядоченным ассортиментам инструментов. Это позволяет сократить время на поиск и подготовку, а также сэкономить деньги. Weidmüller реализует эти требования в наборах изделий, которые отличаются эффективностью использования, а также высокой функциональностью. Комплекты для обжима наконечников Weidmüller, позволяющие производить резку, снятие изоляции и обжим кабельных наконечников, представляют собой по-настоящему практичный выбор при оснащении производства.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | Чемодан для инструмента, укомплектованный |
| Номер для заказа | 1345320000 |
| Тип | TOP CASE PREMIUM |
| GTIN (EAN) | 4050118149739 |
| Кол. | 1 Шт. |
| Упаковка | Чемодан |

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина | 352 мм | Глубина (дюймов) | 13,858 inch |
| Высота | 255 мм | Высота (в дюймах) | 10,039 inch |
| Ширина | 465 мм | Ширина (в дюймах) | 18,307 inch |
| Масса нетто | 11 290 g | | |

Технические данные

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Описание артикула | Чемодан для инструмента |
|-------------------|-------------------------|

Наборы

| | |
|----------|---------|
| Упаковка | Чемодан |
|----------|---------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000149 | ETIM 7.0 | EC000149 |
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 9.1 | 21-10-01-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 11.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 13.0 | 21-04-50-03 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

Загрузки

| | |
|---------|--|
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Плоскогубцы для телефонного кабеля, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения.

Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний.

Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900.

Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-------------------------------|------------|
| Тип | FRZ S 160 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4032248357000 | Клещи |
| GTIN (EAN) | 4032248357673 | |
| Кол. | 1 шт. | |

Инструменты



- Для быстрого и точного удаления оболочки с кабелей для сырых помещений Ø 8-13 мм, например, с кабелей NYM, от 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм²
- Регулировка глубины резания не требуется
- Пригодность для работ с ответвительными и распределительными коробками

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Тип | STRIPPER ROUND TOP | Исполнение |
| Номер для заказа | 4032248359000 | Инструмент для снятия изоляции |
| GTIN (EAN) | 4032248359165 | |
| Кол. | 1 шт. | |

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Плоско- и круглогубцы, изоляция согласно VDE



до 1000 В (AC) и 1500 В (DC)
защитная изоляция согласно IEC 900, DIN EN 60900

- Штамповка из высококачественной специальной инструментальной стали
- Безопасные рукоятки с эргономичным, предотвращающим проскальзывание покрытием TPE-VDE
- Из ударопрочного, холодо- и теплостойкого, трудновоспламеняющегося, не содержащего кадмия термопластичного эластомера (TPE)
- Эластичная зона захвата и твердый стержень
- Отполированная до блеска поверхность
- Защита от коррозии посредством гальванического покрытия (никель-хром)

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|------------|
| Тип | RZ 160 | Исполнение |
| Номер для заказа | 6046360000 | Клещи |
| GTIN (EAN) | 4032248357666 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

Пассатижи, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения.

Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний.

Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900.

Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|------------|
| Тип | KBZ 180 | Исполнение |
| Номер для заказа | 6046290000 | Клещи |
| GTIN (EAN) | 4032248356485 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Инструменты для удаления оболочки кабеля с ПВХ-изоляцией

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | AM 25 | Исполнение |
| Номер для заказа | 6031540000 | Инструменты, Инструмент для снятия изоляции |
| GTIN (EAN) | 4008190138271 | |
| Кол. | 1 Шт. | |
| Тип | AM 16 | Исполнение |
| Номер для заказа | 6034190000 | Инструменты, Инструмент для снятия изоляции |
| GTIN (EAN) | 4032248608133 | |
| Кол. | 1 Шт. | |
| Тип | AM 12 | Исполнение |
| Номер для заказа | 6030060000 | Инструменты, Инструмент для снятия изоляции |
| GTIN (EAN) | 4008190337827 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

Ключ для электрошкафа



Обжатые провода, в соответствующих соединительных коробках, могут быть закреплены методом непосредственной вставки или с помощью винтовых соединений. Weidmüller предлагает широкий спектр инструментов для затяжки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|--------------------|
| Тип | CROSS-KEY UNIVERSAL | Исполнение |
| Номер для заказа | 60318130000 | Универсальный ключ |
| GTIN (EAN) | 4032248371112 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

с ЖК-дисплеем



Основная задача указателя напряжения - обнаружение обесточенных участков. 2-полюсный указатель напряжения - единственный сертифицированный контрольный инструмент, соответствующий требованиям Закона об охране труда.

- С жидкокристаллическим дисплеем
- Согласно норме VDE
- Высокая электрическая прочность при пиковом напряжении
- Контрольный инструмент, подходящий для любой области применения

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | VT DIGI PRO | Исполнение |
| Номер для заказа | 6318870000 | Инструменты для тестирования, Двухполюсный индикатор |
| GTIN (EAN) | 4032248405756 | напряжения |
| Кол. | 1 Шт. | |

Комплекты неизолированных отверток



Отвертка SoftFinish производства Weidmüller, общего назначения, лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, с матовым хромированием.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|-------------------|
| Тип | SD SET S2.5-5.5/PH1/2 | Исполнение |
| Номер для заказа | 6319200000 | Комплект отверток |
| GTIN (EAN) | 4050118895506 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

неукомплектованный сердечниками и маркировкой (только держатель)



Мастерские и предприятия отдают предпочтение хорошо упорядоченным ассортиментам инструментов. Это позволяет сократить время на поиск и подготовку, а также сэкономить деньги. Weidmüller реализует эти требования в наборах изделий, которые отличаются эффективностью использования, а также высокой функциональностью. Комплекты для обжима наконечников Weidmüller, позволяющие производить резку, снятие изоляции и обжим кабельных наконечников, представляют собой по-настоящему практичный выбор при оснащении производства.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------------|---------------------------|------------|----------|
| Тип | TOP CASE | Исполнение | Упаковка |
| Номер для заказа | 405330000 | Коробка | Чемодан |
| GTIN (EAN) | 4050118149913 | | |
| Кол. | 1 Шт. | | |

со светодиодной индикацией



Основная задача указателя напряжения - обнаружение обесточенных участков. 2-полюсный указатель напряжения - единственный сертифицированный контрольный инструмент, соответствующий требованиям Закона об охране труда.

- Со светодиодным дисплеем
- Согласно норме VDE
- Высокая электрическая прочность при пиковом напряжении
- Контрольный инструмент, подходящий для любой области применения

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------------|----------------------------|--|--|
| Тип | VT COMBI PRO | Исполнение | |
| Номер для заказа | 4038860000 | Инструменты для тестирования, Двухполюсный индикатор | |
| GTIN (EAN) | 4032248405749 | напряжения | |
| Кол. | 1 Шт. | | |

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Комплект торцовых ключей



Торцовый ключ из хромованадиевой стали, закаленной по всему объему, изготовлен согласно DIN ISO 2636 L (DIN 911), высококачественная обработка поверхности.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|----------------------|
| Тип | SKS 2,0-8,0 MR | Исполнение |
| Номер для заказа | 6038870000 | Штифтовой ключ |
| GTIN (EAN) | 4032248266623 | |
| Кол. | 1 Шт. | |
| Тип | SK WSD-S 1,5-10,0 | Исполнение |
| Номер для заказа | 6038850000 | Сборочный инструмент |
| GTIN (EAN) | 4032248266609 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

Инструменты для резки



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от KT 8 до KT 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | KT 8 | Исполнение |
| Номер для заказа | 6032650000 | Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|---------------|---|
| Тип | STRIPAX | Исполнение |
| Номер для заказа | 6345000000 | Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

Набор лезвий E6,3



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|---------------|----------------------|
| Тип | BIT-BOX 11 | Исполнение |
| Номер для заказа | 6348110000 | Сборочный инструмент |
| GTIN (EAN) | 4050118894493 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools

**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип | PZ 6 ROTO L | Исполнение |
| Номер для заказа | 4050118248593 | Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников, |
| GTIN (EAN) | 4050118248593 | 0.14mm², 6mm², Трапецидальный обжим |
| Кол. | 1 Шт. | |

Комбинированный инструмент - отвертка, соединенная с кусачками - "Swiftly®"

Комбинированный инструмент для резки и затяжки Swiftly® и Swiftly®set для резки без смятия медного кабеля - одножильного до 1,5 мм² и гибкого 2,5 мм²



Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип | SWIFTY SET | Исполнение |
| Номер для заказа | 4032248257638 | Отвертка плюс кусачки, Резак для резки одной рукой |
| GTIN (EAN) | 4032248257638 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Ассортимент кабельных наконечников с изоляцией



Ящик, заполненный кабельными наконечниками с изоляцией:

- В цветовом коде Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

| Тип | H-BOX 0,5-2,5QMM DIN | Исполнение | Упаковка |
|------------------|----------------------------|---|----------|
| Номер для заказа | 6025430000 | Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: DIN | Ящик |
| GTIN (EAN) | 4008190337162 | | |
| Кол. | 1 Шт. | | |

Кусачки-бокорезы, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения.

Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний.

Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900.

Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

Основные данные для заказа

| Тип | SE HD 180 | Исполнение |
|------------------|----------------------------|------------------|
| Номер для заказа | 6026330000 | Кусачки-бокорезы |
| GTIN (EAN) | 4032248357635 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Динамометрическая отвертка



Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.

- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), произвольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощутимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|------------------------|
| Тип | DMS MANUELL 0,5-1,7 | Исполнение |
| Номер для заказа | 6338370000 | Динамометрический ключ |
| GTIN (EAN) | 4032248388332 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

Комплекты отверток



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|----------------------|
| Тип | SDI SET SLIM S3.5-6.5/P ... | Исполнение |
| Номер для заказа | 63349580000 | Сборочный инструмент |
| GTIN (EAN) | 4050118896329 | |
| Кол. | 1 Шт. | |