

SCREWTY-SW13-DM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Идеальный инструмент для любой области применения**

Screwty® — представляет собой идеальный универсальный инструмент для затяжки всех распространенных кабелей датчиков и исполнительных устройств. С помощью Screwty® можно получить доступ даже к труднодоступным цилиндрическим штекерам. Разъемы затягиваются и ослабляются простым вращательным движением без необходимости приложения чрезмерных усилий. Screwty® — это уникальное и глобальное решение, поскольку оно подходит для большинства (более 90 %) кабелей и штекеров других производителей. Screwty® состоит из рукоятки с обычным держателем на 1/4 дюйма. Поэтому его можно использовать для всех типоразмеров: для цилиндрических вставных разъемов M12 и M8, для штекеров и гнезд M12F и M8F (для сборки заказчиком), а также для всех штекеров и гнезд M23.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|------------------------------------|
| Версия | Инструмент для болтового крепления |
| Заказ № | 1389190000 |
| Тип | SCREWTY-SW13-DM |
| GTIN (EAN) | 4050118189742 |
| Кол. | 1 шт. |
| Упаковка | Картонный ящик |

SCREWTY-SW13-DM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто 226,26 g

Инструменты для затяжки

Регулировка момента вращения, макс. 1,7 Nm

Регулировка момента вращения, мин. 0,5 Nm

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000149 | ETIM 7.0 | EC000149 |
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 11.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-01-90-90 | ECLASS 13.0 | 21-01-90-90 |

Важное примечание

Сведения об изделии

В комплект поставки входит:

- Динамометрическая отвертка 0,5-1,7 Нм + инструмент для установки
- Сменное лезвие AF13

Загрузки

| | |
|-----------------------------------|--|
| Уведомление об изменении продукта | 20210319 Technical change to Screwty® torque screwdriver 20210319 Technische Änderung zu Screwty® Drehmomentschraubendreher |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | FL FIELDWIRING EN |

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструмент для кабельных вводов Screwty® с функцией контроля момента затяжки

**Идеальный инструмент для любой области применения**

Screwty® — представляет собой идеальный универсальный инструмент для затяжки всех распространенных кабелей датчиков и исполнительных устройств. С помощью Screwty® можно получить доступ даже к труднодоступным цилиндрическим штекерам. Разъемы затягиваются и ослабляются простым вращательным движением без необходимости приложения чрезмерных усилий. Screwty® — это уникальное и глобальное решение, поскольку оно подходит для большинства (более 90 %) кабелей и штекеров других производителей. Screwty® состоит из рукоятки с обычным держателем на 1/4 дюйма. Поэтому его можно использовать для всех типоразмеров: для цилиндрических вставных разъемов M12 и M8, для штекеров и гнезд M12F и M8F (для сборки заказчиком), а также для всех штекеров и гнезд M23.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|----------------|
| Тип | SCREWTY SW10 | Версия | Упаковка |
| Заказ № | 1254640000 | Сменное лезвие для инструмента для кабельного ввода | Картонный ящик |
| GTIN (EAN) | 4050118048599 | | |
| Кол. | 1 шт. | | |
| Тип | SCREWTY SW12 | Версия | Упаковка |
| Заказ № | 2598970000 | Сменное лезвие для инструмента для кабельного ввода | Картонный ящик |
| GTIN (EAN) | 4050118781151 | | |
| Кол. | 1 шт. | | |
| Тип | SCREWTY SW17 | Версия | Упаковка |
| Заказ № | 1254660000 | Сменное лезвие для инструмента для кабельного ввода | Картонный ящик |
| GTIN (EAN) | 4050118051841 | | |
| Кол. | 1 шт. | | |
| Тип | SCREWTY SW9 | Версия | Упаковка |
| Заказ № | 1254630000 | Сменное лезвие для инструмента для кабельного ввода | Картонный ящик |
| GTIN (EAN) | 4050118054194 | | |
| Кол. | 1 шт. | | |
| Тип | SCREWTY SW15 | Версия | Упаковка |
| Заказ № | 1290830000 | Сменное лезвие для инструмента для кабельного ввода | Картонный ящик |
| GTIN (EAN) | 4050118084320 | | |
| Кол. | 1 шт. | | |
| Тип | SCREWTY SW13 | Версия | Упаковка |
| Заказ № | 1254650000 | Сменное лезвие для инструмента для кабельного ввода | Картонный ящик |
| GTIN (EAN) | 4050118051834 | | |
| Кол. | 1 шт. | | |
| Тип | SCREWTY SW18 | Версия | Упаковка |
| Заказ № | 1254670000 | Сменное лезвие для инструмента для кабельного ввода | Картонный ящик |
| GTIN (EAN) | 4050118051858 | | |
| Кол. | 1 шт. | | |

SCREWTY-SW13-DM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары**

| | | | |
|------------|----------------------------|---|-----------|
| Тип | SCREWTY SW19 | Версия | Упаковка |
| Заказ № | 1254680000 | Сменное лезвие для инструмента для кабельного ввода | Картонный |
| GTIN (EAN) | 4050118048827 | | ящик |
| Кол. | 1 Шт. | | |