

## KLBUE 4-13.5 SC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Изображение изделия



Изображение аналогичное

Фиксирующие экрана зажимные седельные кронштейны для прямого монтажа просто и удобно крепить непосредственно на монтажную пластину. Изделия различаются между собой по диапазону диаметров кабелей и размеру резьбы, используемой для крепления зажимных седельных кронштейнов для фиксации экрана.

## Основные данные для заказа

Исполнение	Зажимная скоба, Зажимная скоба для присоединения экрана, Сталь
Номер для заказа	<a href="#">1712311001</a>
Тип	KLBUE 4-13.5 SC
GTIN (EAN)	4032248032358
Кол.	10 Шт.

## KLBUE 4-13.5 SC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	31,45 мм	Глубина (дюймов)	1,238 inch
Высота	22 мм	Высота (в дюймах)	0,866 inch
Ширина	20,1 мм	Ширина (в дюймах)	0,791 inch
Размеры крепежа, ширина	18,9 мм	Масса нетто	17,3 g

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	защелкиваемый	Вид монтажа	Винт
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Указание по установке	Непосредственный монтаж

## Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

## Параметры системы

Исполнение	для подсоединения экрана
------------	--------------------------

## Размеры

Длина резьбы	5,3 мм	Шаг в мм (P)	20 мм
--------------	--------	--------------	-------

## Характеристики материала

Материал	Сталь	Цветовой код	серебряный
----------	-------	--------------	------------

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Диаметр кабеля, макс.	13,5 мм	Диаметр кабеля, мин.	4 мм
-----------------------	---------	----------------------	------

## Классификации

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## KLBUE 4-13.5 SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

## KLBUE 4-13.5 SC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Инструменты



Наши специальные инструменты упрощают монтаж кабельной проводки, а также сборку компонентов в распределительном шкафу.

## Основные данные для заказа

Тип	BTWZ KLBUE	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1742630000</a>	Инструменты, Инструмент
GTIN (EAN)	4008190980764	
Кол.	1 шт.	