

KLBUE 4-13.5 SC M4X16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

Фиксирующие экрана зажимные седельные кронштейны для прямого монтажа просто и удобно крепить непосредственно на монтажную пластину. Изделия различаются между собой по диапазону диаметров кабелей и размеру резьбы, используемой для крепления зажимных седельных кронштейнов для фиксации экрана.

Основные данные для заказа

Исполнение	Зажимная скоба, Зажимная скоба для присоединения экрана, Сталь
Номер для заказа	1712311002
Тип	KLBUE 4-13.5 SC M4X16
GTIN (EAN)	4032248064403
Кол.	10 Шт.

KLBUE 4-13.5 SC M4X16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	31,45 мм	Глубина (дюймов)	1,238 inch
Высота	22 мм	Высота (в дюймах)	0,866 inch
Ширина	20,1 мм	Ширина (в дюймах)	0,791 inch
Масса нетто	19,2 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	защелкиваемый	Вид монтажа	Винт
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Указание по установке	Непосредственный монтаж

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	для подсоединения экрана
------------	--------------------------

Размеры

Шаг в мм (P)	20 мм
--------------	-------

Характеристики материала

Материал	Сталь	Цветовой код	серебряный
----------	-------	--------------	------------

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Диаметр кабеля, макс.	13,5 мм	Диаметр кабеля, мин.	4 мм
-----------------------	---------	----------------------	------

Классификации

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

KLBUE 4-13.5 SC M4X16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format