

KLBUE 15-32 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Фиксирующие экрана зажимные седельные кронштейны для прямого монтажа просто и удобно крепить непосредственно на монтажную пластину. Изделия различаются между собой по диапазону диаметров кабелей и размеру резьбы, используемой для крепления зажимных седельных кронштейнов для фиксации экрана.

Основные данные для заказа

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для присоединения экрана, Сталь
Заказ №	1718341001
Тип	KLBUE 15-32 SC
GTIN (EAN)	4032248032310
Кол.	10 Шт.

KLBUE 15-32 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Глубина	63,9 мм	Глубина (дюймов)	2,516 inch
Высота	32 мм	Высота (в дюймах)	1,26 inch
Ширина	33,25 мм	Ширина (в дюймах)	1,309 inch
Масса нетто	76,714 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	защелкиваемый	Вид монтажа	Винт
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Указание по установке	Непосредственный монтаж

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	для подсоединения экрана
------------	--------------------------

Размеры

Длина резьбы	4,8 мм	Шаг в мм (P)	36 мм
--------------	--------	--------------	-------

Характеристики материала

Материал	Сталь	Цветовой код	серебряный
----------	-------	--------------	------------

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Диаметр кабеля, макс.	32 мм	Диаметр кабеля, мин.	15 мм
-----------------------	-------	----------------------	-------

Классификации

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20
ECLASS 14.0	27-25-01-20		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

KLBUE 15-32 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

KLBUE 15-32 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары**Инструменты**

Наши специальные инструменты упрощают монтаж кабельной проводки, а также сборку компонентов в распределительном шкафу.

Основные данные для заказа

Тип	BTWZ KLBUE	Версия
Заказ №	1742630000	Инструменты, Инструмент
GTIN (EAN)	4008190980764	
Кол.	1 Шт.	