

IE-FC-IP-2ST/2D9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Исполнение	FrontCom, Вставная пластина, неэкранированный, 2х данные, 2х сигналы
Номер для заказа	1450670000
Тип	IE-FC-IP-2ST/2D9
GTIN (EAN)	4050118255294
Кол.	1 Шт.

IE-FC-IP-2ST/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	23 мм	Высота (в дюймах)	0,906 inch
Ширина	51,5 мм	Ширина (в дюймах)	2,028 inch
Длина	90,5 мм	Длина (в дюймах)	3,563 inch
Масса нетто	16,95 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70
---------------------	-------------

Вставки

Вставка, данные	2	Сигнальная вставка D-Sub 9-полюсный / VGA / HDMI	2
-----------------	---	--------------------------------------------------	---

Общие данные

Вид изделия	Вставная пластина, неэкранированный	Материал	Поликарбонат PC
-------------	-------------------------------------	----------	-----------------

Общие стандарты

Сертификат № (CSA)	2000039-80039714	Сертификат № (DNV)	TAA000022B
Сертификат № (cURus)	E223801		

Классификации

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E223801

IE-FC-IP-2ST/2D9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[GL_FrontCom](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-FC-IP-2ST/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-FC-IP-2ST/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов со шлицем




Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SDS 0.4X2.5X75	Исполнение
Номер для заказа	4039030000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248266944	
Кол.	1 Шт.	

Сигналы — D-SUB



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-FCI-D9-FS	Исполнение
Номер для заказа	4050870000	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 9-полюсный, Гнездо / паяное
GTIN (EAN)	4050118255393	соединение
Кол.	1 Шт.	
Тип	IE-FCI-D9-FF	Исполнение
Номер для заказа	4050840000	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 9-полюсный, Гнездо/гнездо
GTIN (EAN)	4050118255737	
Кол.	1 Шт.	
Тип	IE-FCI-D9-FM	Исполнение
Номер для заказа	4050850000	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 9-полюсный, вилка, Гнездо
GTIN (EAN)	4050118255713	
Кол.	1 Шт.	

IE-FC-IP-2ST/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	4008181044	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 мм, PA 66,
GTIN (EAN)	4008190985950	Цветовой код: белый, втычной
Кол.	200 шт.	

USB



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-USB-3.0-A	Исполнение
Номер для заказа	405017920000	Матрица USB, Розеточная вставка, тип A
GTIN (EAN)	4050118298208	
Кол.	1 шт.	

IE-FC-IP-2ST/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	IE-BI-USB-AB	Исполнение
Номер для заказа	4031380000	Матрица USB, Розеточная вставка, тип AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-USB-A	Исполнение
Номер для заказа	40319570000	Матрица USB, Розеточная вставка, тип A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Кол.	10 Шт.	

Принадлежности для FrontCom Vario



Основные данные для заказа

Тип	IE-FC-PWPC	Исполнение
Номер для заказа	4050820000	FrontCom, Защита от прикосновения
GTIN (EAN)	4050118255584	
Кол.	1 Шт.	

RJ45



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Исполнение
Номер для заказа	4032850000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Исполнение
Номер для заказа	4033830000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 Шт.	

Дата создания 23 мая 2024 г. 8:52:17 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-FC-IP-2ST/2D9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары**

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Исполнение
Номер для заказа	4032840000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 Шт.	

Тип	IE-BI-RJ45-C	Исполнение
Номер для заказа	4032840000	Гнездо RJ45, Розеточная вставка, проходная
GTIN (EAN)	4032248645046	
Кол.	10 Шт.	