

LM MT300 30/20 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное



- Клейкие этикетки из полиэстера
- Подходят для лазерного принтера формата DIN A4
- Стойкость к истиранию
- Высокая термостойкость
- Для маркировки коммутационных устройств и модулей любого типа
- Возможность маркировки шариковой ручкой или карандашом STI

Основные данные для заказа

Исполнение	LaserMark, Маркировочные элементы для устройств, 20 x 30 mm, белый
Номер для заказа	1724161044
Тип	LM MT300 30/20 WS
GTIN (EAN)	4008190369019
Кол.	10 Шт.

LM MT300 30/20 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,08 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Высота	20 мм	Высота (в дюймах)	0,787 inch
Ширина	30 мм	Ширина (в дюймах)	1,181 inch
Масса нетто	0,012 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены	Нет
Исполнение	самоклеящийся
Класс пожаростойкости UL 94	HB
Клей	Акрилат, клейкие
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	780
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Количество сочетаний в упаковочной единице 10
	Вид поставки Лист с этикетками
	Количество маркировочных элементов на комбинацию 78
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Лист с этикетками = 78 Маркировочные элементы для устройств
Количество на лист	78
Материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ
Метод выполнения печати	Лазерная печать
Сертификация по стандарту UL 969	Да
Температурный диапазон вставки	-40...150 °C
Температурный диапазон, макс..	150 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9
Цветовой код	белый
Ширина	30 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Дата создания 1 июля 2024 г. 7:12:21 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

LM MT300 30/20 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

LM MT300 30/20 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

