


**SYMBOL-P. 75X75X75 B/DR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображение аналогичное

Symbol Pack представляет собой пакет с напечатанными на перфорированных листах электрическими символами. Это решение для маркировки электрических систем на месте эксплуатации имеет высокую стойкость к алкиловым спиртам и бензолам.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 75 x 75 mm, желтый
Номер для заказа	<a href="#">1741110000</a>
Тип	SYMBOL-P. 75X75X75 B/DR
GTIN (EAN)	4008190964337
Кол.	1 Шт.

## SYMBOL-P. 75X75X75 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	0,08 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Высота	75 мм	Высота (в дюймах)	2,953 inch
Ширина	75 мм	Ширина (в дюймах)	2,953 inch
Масса нетто	32 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки -45...80 °C

## Общие данные

Исполнение	самоклеящийся		
Клей	Сополимер акрила, полученный непрерывным способом		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	20		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Лист с этикетками	
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	2	
	Количество сочетаний в упаковочной единице	10	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Лист с этикетками = 2 Маркировочные элементы для устройств		
Количество на лист	2		
Материал	Ткань, акриловое покрытие		
Напечатанные символы	Комбинированные символы		
Печать	Символ вспышки молнии в треугольнике		
Температурный диапазон вставки	-45...80 °C		
Температурный диапазон, макс..	80 °C		
Температурный диапазон, мин.	-45 °C		
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4		
Цвет печати	черный		
Цветовой код	желтый		
Ширина	75 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

## Важное примечание

Сведения об изделии Delivery unit: 10 sheets = 20 labels

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

**SYMBOL-P. 75X75X75 B/DR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)