

## KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Изображение изделия



## Экранирование и заземление

Наши клеммы для экранирования и проводов защитного заземления на базе различных технологий соединения позволяют эффективно защищать людей и оборудование от помех, таких как электрические и магнитные поля. Исчерпывающий выбор принадлежностей завершает наш ассортимент.

## Основные данные для заказа

Исполнение	Зажимная скоба, Зажимная скоба для присоединения экрана, Сталь
Номер для заказа	<a href="#">1752131001</a>
Тип	KLBUE CO 2
GTIN (EAN)	4032248064434
Кол.	10 Шт.

## KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	41,6 мм	Глубина (дюймов)	1,638 inch
Высота	18 мм	Высота (в дюймах)	0,709 inch
Ширина	21,1 мм	Ширина (в дюймах)	0,831 inch
Размеры крепежа, ширина	20 мм	Масса нетто	18,7 g

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	зафиксированный	Проверенное на взрывозащищенность	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина	исполнение	

## Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина
-----------------------	-------------------------------

## Параметры системы

Исполнение	для подсоединения экрана
------------	--------------------------

## Размеры

Шаг в мм (P)	18 мм
--------------	-------

## Характеристики материала

Материал	Сталь	Цветовой код	серебряный
----------	-------	--------------	------------

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Диаметр кабеля, макс.	15 мм	Диаметр кабеля, мин.	4 мм
-----------------------	-------	----------------------	------

## Классификации

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## KLBUE CO 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

## KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Комплект



Сборные шины позволяют подключать большое количество кабелей на небольшой площади. Кроме того, возможна интеграция в наши клеммные блоки для установки в зданиях; наши сборные шины всегда можно использовать для крепления экрана кабеля.

## Основные данные для заказа

Тип	WSH 19 MT	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4083200000</a>	Аксессуар, Держатель шины, Металл
GTIN (EAN)	4008190059538	
Кол.	10 Шт.	
Тип	WSH 18 MT	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4083100000</a>	Аксессуар, Держатель шины, Металл
GTIN (EAN)	4008190053246	
Кол.	10 Шт.	

## Медь



Среди всех используемых металлов медь обладает лучшей электропроводностью, что гарантирует максимальную защиту от короткого замыкания. Благодаря этому медные шины наиболее популярны.

## Основные данные для заказа

Тип	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4083900000</a>	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190024802	
Кол.	1 м	

## KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Угловые рейки



Сборные шины позволяют подключать большое количество кабелей на небольшой площади. Кроме того, возможна интеграция в наши клеммные блоки для установки в зданиях; наши сборные шины всегда можно использовать для крепления экрана кабеля.

## Основные данные для заказа

Тип	SMSE WSH U1 MT	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4083900000</a>	Аксессуар, Шина, Сталь, оцинкованная
GTIN (EAN)	4008190065515	
Кол.	10 Шт.	
Тип	WSH 4 MT	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4089900000</a>	Аксессуар, Держатель шины, Металл
GTIN (EAN)	4008190379254	
Кол.	10 Шт.	

## Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

## Основные данные для заказа

Тип	WSH 6	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4080200000</a>	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Кол.	10 Шт.	
Тип	WSH 5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4080100000</a>	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Кол.	10 Шт.	
Тип	WSH 1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4088700000</a>	Аксессуар, Держатель шины, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Кол.	10 Шт.	
Тип	WSH 3/H/N	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40815970000</a>	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Кол.	10 Шт.	