

HDC-C-HD-B-LWL1.0POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Световоды, отличающиеся невосприимчивостью к помехам, обеспечивают стабильную передачу сигнала при отсутствии обратного воздействия.

Благодаря новым оптоволоконным контактам возможно применение в промышленных соединительных разъемах. Их геометрия соответствует нашим испытанным контактам HD для подключения обычных медных проводов. Следовательно, они могут быть установлены в имеющиеся соединительные разъемы серии HD и, кроме того, они находят применение в модульной системе ConSept.

Возможно даже подключение световодов и медных проводов в одном соединительном разъеме.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный разъем, Обжимной контакт, HD, HDD, HQ, MixMate, Гнездо, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1, круглый, Сплав медный
Номер для заказа	1773640000
Тип	HDC-C-HD-B-LWL1.0POF
GTIN (EAN)	4032248142743
Кол.	10 Шт.

HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Диаметр	3,5 мм	Масса нетто	0,9 g
---------	--------	-------------	-------

Общие данные

Вид соединения	Обжимное соединение	Диаметр контакта, вилка Ø	1,6 мм
Длина снятия изоляции Измерительное соединение	14 мм	Исполнение вставки	HD, HDD, HQ, MixMate
Материал	Сплав медный	Материал контактов	Сплав медный
Поверхность	Серебро	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm ²
Сечение соединительного провода	1 mm ²	Способ изготовления	круглый
Тип	Гнездо		

Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки


Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

...для волоконно-оптических кабелей с полимерным оптоволокном (POF)



Инструменты для обжима и снятия оболочки для обработки контактов световодов с полимерным оптическим волокном (POF)

Основные данные для заказа

Тип	PS LWL/POF	Исполнение
Номер для заказа	4030390000	Инструменты, Полировочный диск
GTIN (EAN)	4032248300570	
Кол.	1 Шт.	
Тип	AM LWL/POF	Исполнение
Номер для заказа	4030360000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции
GTIN (EAN)	4032248300556	
Кол.	1 Шт.	
Тип	HTX-HDC/POF	Исполнение
Номер для заказа	4030950000	Обжимной инструмент для контактов, 1mm ² , 1mm ² , Обжим
GTIN (EAN)	4032248331543	FoderBcrimp
Кол.	1 Шт.	
Тип	PB LWL/POF	Исполнение
Номер для заказа	4030400000	Инструменты, Наждачная бумага
GTIN (EAN)	4032248300587	
Кол.	1 Шт.	

Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

Основные данные для заказа

Тип	REMOVAL TOOL HD	Исполнение
Номер для заказа	40306730000	Инструменты, Экстрактор контактов
GTIN (EAN)	4032248437054	
Кол.	1 Шт.	

HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары**Инструменты для резки**

Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от КТ 8 до КТ 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

Основные данные для заказа

Тип	КТ 8	Исполнение
Номер для заказа	40082650000	Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой
GTIN (EAN)	4008190020163	
Кол.	1 Шт.	