

СС-Н 15/49**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|-----------------------------------------|
| Исполнение | ClipCard, Аксессуар, 15 x 49 mm, черный |
| Номер для заказа | 1790420000 |
| Тип | СС-Н 15/49 |
| GTIN (EAN) | 4032248215218 |
| Кол. | 25 Шт. |

СС-Н 15/49

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Глубина | 5,5 мм | Глубина (дюймов) | 0,217 inch |
| Высота | 15 мм | Высота (в дюймах) | 0,591 inch |
| Ширина | 49 мм | Ширина (в дюймах) | 1,929 inch |
| Масса нетто | 1,32 g | | |

Температуры

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
|--------------------------------|--------------|

Маркировочные элементы для устройств

| | |
|----------|-----|
| Галогены | Нет |
|----------|-----|

Общие данные

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Галогены | Нет | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки | MultiCard |
| Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Аксессуар на комбинацию | | |
| Материал | Полиамид 66 | |
| Рекомендованные отрасли промышленности | Производственное оборудование | |
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C | |
| Температурный диапазон, макс.. | 100 °C | |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | |
| Цветовой код | черный | |
| Ширина | 49 мм | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|--------------------|------------------------------------------|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |

СС-Н 15/49

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

