

KLBUE 4-13.5 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

Фиксирующие экрана зажимные седельные кронштейны для прямого монтажа просто и удобно крепить непосредственно на монтажную пластину. Изделия различаются между собой по диапазону диаметров кабелей и размеру резьбы, используемой для крепления зажимных седельных кронштейнов для фиксации экрана.

Основные данные для заказа

Исполнение	Зажимная скоба, Зажимная скоба для присоединения экрана, Сталь
Номер для заказа	1791210000
Тип	KLBUE 4-13.5 SC
GTIN (EAN)	4032248222131
Кол.	100 Шт.

KLBUE 4-13.5 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	31,45 мм	Глубина (дюймов)	1,238 inch
Высота	22 мм	Высота (в дюймах)	0,866 inch
Ширина	20,1 мм	Ширина (в дюймах)	0,791 inch
Размеры крепежа, ширина	18,9 мм	Масса нетто	17,267 g

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	защелкиваемый	Вид монтажа	Винт
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Указание по установке	Непосредственный монтаж

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	для подсоединения экрана
------------	--------------------------

Размеры

Шаг в мм (P)	20 мм
--------------	-------

Характеристики материала

Материал	Сталь	Цветовой код	серебряный
----------	-------	--------------	------------

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Диаметр кабеля, макс.	13,5 мм	Диаметр кабеля, мин.	4 мм
-----------------------	---------	----------------------	------

Классификации

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

KLBUE 4-13.5 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format