

## WQL 2 WF6-8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Изображение изделия



Перемычки с резьбами различных диаметров позволяют легко и быстро подключать клеммные блоки с различными номинальными сечениями.

## Основные данные для заказа

Исполнение	Винтовые клеммы болтового типа, Перемычка, Количество полюсов: 2
Номер для заказа	<a href="#">1808980000</a>
Тип	WQL 2 WF6-8
GTIN (EAN)	4032248294701
Кол.	5 Шт.

## WQL 2 WF6-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	4 мм	Глубина (дюймов)	0,157 inch
Высота	37 мм	Высота (в дюймах)	1,457 inch
Ширина	20 мм	Ширина (в дюймах)	0,787 inch
Масса нетто	19,81 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
---------------	--------------	---	-----

## Общие сведения

Количество полюсов	2
--------------------	---

## Перемычка

Количество перемкнутых клемм	2	Расчетный ток, 2-полюсный	150 А
Расчетный ток, многополюсный	125 А	Тип	Перемычка

## Размеры

Шаг в мм (P)	22 мм
--------------	-------

## Расчетные данные

Номинальный ток	150 А
-----------------	-------

## Характеристики материала

Материал	Медь - цинк	Цветовой код	серый
----------	-------------	--------------	-------

## Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Зажимной винт, дополнительное со- единение	M 8
---	-----

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Зажимной винт	M 6
---------------	-----

## Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Дата создания 3 июля 2024 г. 5:28:49 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**WQL 2 WF6-8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Сертификаты**

ROHS

Соответствовать

**Загрузки**

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры