

## KSW 4.0 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Маркировочные полосы KSW используются для идентификации многоконтактных вставных разъемов печатных плат. Пользователи могут печатать их произвольно, не ограничиваясь определенным шагом.

- Стойкая к размазыванию печать.
- Ширина полос 2,5 и 4 мм.
- Просто наклейте — и готово.
- Оптимальная адгезия
- Материал без содержания ПВХ.

## Основные данные для заказа

Исполнение	KSW, Маркировка клеммы, 4 х , Шаг в мм (P): 4.00 Weidmueller, белый
Номер для заказа	<a href="#">1812670000</a>
Тип	KSW 4.0 EL WS 50M
GTIN (EAN)	4032248296071
Кол.	50 м

## KSW 4.0 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	4 мм	Высота (в дюймах)	0,157 inch
Длина	50 000 мм	Длина (в дюймах)	1 968,5 inch
Масса нетто	18,3 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

## Общие данные

Вид печати	Чистый	Галогены	Нет
Длина	50 000 мм	Исполнение	самоклеющийся
Клей	Акрилат	Количество на лист	20
Материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ	Напечатанные символы	без
Ориентация печатных символов	горизонтально и вертикально	Печать	Нейтральный
Температурный диапазон вставки	-40...150 °C	Температурный диапазон, макс..	150 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Установка / Изготовитель	Weidmueller
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9	Цветовой код	белый

## Классификации

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

**KSW 4.0 EL WS 50M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

