

WQB B/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, черный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 5.10, Изо- лированный: Да, Ширина: 15.28 mm
Заказ №	1579020000
Тип	WQB B/3
GTIN (EAN)	4008190062392
Кол.	50 Шт.

WQB B/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	2,5 мм	Глубина (дюймов)	0,098 inch
Высота	23,5 мм	Высота (в дюймах)	0,925 inch
Ширина	15,28 мм	Ширина (в дюймах)	0,602 inch
Масса нетто	0,95 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, макс.	70 °C
----------------------	----------------	---	-------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Общие сведения

Количество полюсов	3	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	---	-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	для клемм
------------	-----------

Переключатель

Количество переключенных клемм	3	Расчетный ток, многополюсный	24 А
Тип	Переключатель		

Размеры

Шаг в мм (P)	5,1 мм
--------------	--------

Расчетные данные

Номинальное напряжение	800 V
------------------------	-------

Характеристики материала

Материал	Медь луженая	Цветовой код	черный
----------	--------------	--------------	--------

Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Дата создания 22 июля 2024 г. 13:41:57 CEST

Статус каталога 13.07.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WQB B/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Сертификаты**

ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format