

**SCREWTY- M8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Идеальный инструмент для любой области применения**

Screwty® — представляет собой идеальный универсальный инструмент для затяжки всех распространенных кабелей датчиков и исполнительных устройств. С помощью Screwty® можно получить доступ даже к труднодоступным цилиндрическим штекерам. Разъемы затягиваются и ослабляются простым вращательным движением без необходимости приложения чрезмерных усилий. Screwty® — это уникальное и глобальное решение, поскольку оно подходит для большинства (более 90 %) кабелей и штекеров других производителей. Screwty® состоит из рукоятки с обычным держателем на 1/4 дюйма. Поэтому его можно использовать для всех типоразмеров: для цилиндрических вставных разъемов M12 и M8, для штекеров и гнезд M12F и M8F (для сборки заказчиком), а также для всех штекеров и гнезд M23.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Инструмент для кабельных вводов (кабели с опрессованными разъемами M8)
Номер для заказа	<a href="#">1900010000</a>
Тип	SCREWTY- M8
GTIN (EAN)	4032248375844
Кол.	1 Шт.
Упаковка	Картонный ящик

**SCREWTY- M8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	27,4 мм	Ширина (в дюймах)	1,079 inch
Длина	220 мм	Длина (в дюймах)	8,661 inch
Масса нетто	167 g		

**Технические данные**

Описание артикула	Инструмент для затяжки кабельного ввода концен- тратора SAI, размер M8
-------------------	--

**Классификации**

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

**Важное примечание**

Сведения об изделии	В комплект поставки входит: <ul style="list-style-type: none"><li>• Стандарт рукоятка 1/4 дюйма</li><li>• Насадка M8 для литых линий</li></ul>
---------------------	--

**Загрузки**

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>