

## MOPL K1 N FE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации




Abbildung ähnlich

Серия Klippon® K, аксессуары

## Основные данные для заказа

Версия	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 52 mm, Ширина: 61 mm, Глубина: 3 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
Заказ №	<a href="#">1905280000</a>
Тип	MOPL K1 N FE
GTIN (EAN)	4032248524426
Кол.	1 Шт.

Дата создания 6 июня 2024 г. 10:21:46 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## MOPL K1 N FE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	3 мм	Глубина (дюймов)	0,118 inch
Высота	52 мм	Высота (в дюймах)	2,047 inch
Ширина	61 мм	Ширина (в дюймах)	2,402 inch
Размеры крепежа, высота	26 мм	Размеры крепежа, ширина	52 мм
Масса нетто	27 g		

## Общие данные

Материал	Сталь листовая, оцинкованная	Поверхность	оцинкованный
Толщина материала	2 мм		

## Общие данные - аксессуары

Материал	Сталь листовая, оцинкованная	Поверхность	оцинкованный
Размеры крепежа, высота	26 мм	Размеры крепежа, ширина	52 мм
Толщина материала	2 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**MOPL K1 N FE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары****TS 15**

Серия Klippon® K, аксессуары

**Основные данные для заказа**

Тип	TS15X5 ST K1	Версия
Заказ №	<a href="#">8000003883</a>	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 60 mm, без продольного
GTIN (EAN)	4050118653328	отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и
Кол.	20 Шт.	пассивированный