

## SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Идеальный инструмент для любой области применения**

Screwty® — представляет собой идеальный универсальный инструмент для затяжки всех распространенных кабелей датчиков и исполнительных устройств. С помощью Screwty® можно получить доступ даже к труднодоступным цилиндрическим штекерам. Разъемы затягиваются и ослабляются простым вращательным движением без необходимости приложения чрезмерных усилий. Screwty® — это уникальное и глобальное решение, поскольку оно подходит для большинства (более 90 %) кабелей и штекеров других производителей. Screwty® состоит из рукоятки с обычным держателем на 1/4 дюйма. Поэтому его можно использовать для всех типоразмеров: для цилиндрических вставных разъемов M12 и M8, для штекеров и гнезд M12F и M8F (для сборки заказчиком), а также для всех штекеров и гнезд M23.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Инструмент для кабельного ввода для линий и соединителей M8, M12
Номер для заказа	<a href="#">1910000000</a>
Тип	SCREWTY SET
GTIN (EAN)	4032248436842
Кол.	1 Шт.
Упаковка	Картонный ящик

**SCREWTY SET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	216 g
-------------	-------

**Классификации**

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

**Важное примечание**

Сведения об изделии

В комплект поставки входит:

- Стандарт рукоятка 1/4 дюйма
- Насадка M8 для литых линий
- Насадка M8F для настраиваемых соединителей
- Насадка M12 для литых линий
- Насадка M12F для настраиваемых соединителей

**Загрузки**

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Screwty для литых кабелей M23 и соответствующих разъемов для сборки заказчиком



Принадлежность Screwty® подходит для цилиндрических вставных разъемов M23 (для сборки заказчиком) и литых с повторным формованием цилиндрических вставных разъемов M23 с наружным размером гайки с накаткой  $26,2 \pm 0,3$  мм. Момент затяжки составляет 2–2,5 Нм.

## Основные данные для заказа

Тип	SCREWTY M23	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">1981560000</a>	Адаптер инструмента для кабельного ввода для линий и соединителей M23	Пластиковый пакет
GTIN (EAN)	4032248677702		
Кол.	1 Шт.		

## Отвертка Screwty для формованных кабелей M12 с K-кодировкой и L-кодировкой



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

## Основные данные для заказа

Тип	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">2532710000</a>	Адаптер инструмента для кабельного ввода для опрессованных линий M12, K- и L-кодировка	Пластиковый пакет
GTIN (EAN)	4050118534566		
Кол.	1 Шт.		
Тип	SCREWTY M12 K+L O.SD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">2536610000</a>	Адаптер инструмента для кабельного ввода для опрессованных линий M12, K- и L-кодировка	Пластиковый пакет
GTIN (EAN)	4050118497403		
Кол.	1 Шт.		