

**СС-Н 30/60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Основные данные для заказа**

Исполнение	ClipCard, Аксессуар, 30 x 60 mm, черный
Номер для заказа	<a href="#">1934430000</a>
Тип	СС-Н 30/60
GTIN (EAN)	4032248590995
Кол.	10 Шт.

## СС-Н 30/60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	5,5 мм	Глубина (дюймов)	0,217 inch
Высота	30 мм	Высота (в дюймах)	1,181 inch
Ширина	60 мм	Ширина (в дюймах)	2,362 inch
Масса нетто	5 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

## Общие данные

Галогены	Нет	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard
Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Аксессуар на комбинацию		
Материал	Полиамид 66	
Рекомендованные отрасли промышленности	Производственное оборудование	
Температурный диапазон вставки	-40... 100 °C	
Температурный диапазон, макс..	100 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	черный	
Ширина	60 мм	

## Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**СС-Н 30/60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

