

BZT ZVL1.5/O.ZA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Для присоединения проводников и распределения или кроссирования потенциалов на датчики и исполнительные устройства можно использовать клеммные колодки типа ZIA и распределительные вставки. Вставки просто подключать друг к другу и вставлять в клеммные колодки типа ZIA. Порядок кроссирования потенциалов между вставками определяется их конструкцией.

Основные данные для заказа

Исполнение	Z-серия, Держатель маркировки
Номер для заказа	1676620000
Тип	BZT ZVL1.5/O.ZA
GTIN (EAN)	4008190460020
Кол.	100 Шт.

BZT ZVL1.5/O.ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	17,45 мм	Глубина (дюймов)	0,687 inch
Высота	12,9 мм	Высота (в дюймах)	0,508 inch
Ширина	5 мм	Ширина (в дюймах)	0,197 inch
Масса нетто	0,624 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Рабочая температура	-40 °C...100 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-40 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

Дополнительные технические данные

Вид крепления	втычной	Вид монтажа	зафиксированный
Открытые страницы		Проверенное на взрывозащищенность	Нет
Указание по установке	справа	исполнение	Нет
	Непосредственный монтаж		

Общие сведения

Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Параметры системы

Исполнение	для клемм	Требуется концевая пластина	Нет
------------	-----------	-----------------------------	-----

Размеры

Шаг в мм (P)	5 мм
--------------	------

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

BZT ZVL1.5/O.ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	CAT 1 TERM 16/17 EN