

IE-BI-SCRJ2SC-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Исполнение	Матрица SC, Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, одномодовая
Номер для заказа	1962870000
Тип	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645060
Кол.	10 Шт.

IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	34 мм	Глубина (дюймов)	1,339 inch
Высота	13,2 мм	Высота (в дюймах)	0,52 inch
Ширина	15,6 мм	Ширина (в дюймах)	0,614 inch
Масса нетто	1,1 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-4, IEC 61754-24
---------------------------	------------------------------

Общие данные

Вид защиты	IP67, с корпусом	Вносимые потери	≤ 0,5 дБ
Затухание отражения	≥ 40 дБ	Компоновка	Вилочные и розеточные вставки подходят для корпусов вариантов 1, 4 и 14
Описание артикула	Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, однофазовая	Основной материал корпуса	PA
Соединение 1	SC	Соединение 2	SCRJ
Тип волокна	Однофазовый	Цветовой код	прочее
Циклы коммутации	1000		

Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

