

TABPACK 21X8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

TabPack состоит из пустых этикеток удобного формата для маркировки на месте фломастером или шариковой ручкой.

Основные данные для заказа

Исполнение	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 8 x 21 mm, желтый
Номер для заказа	1686140000
Тип	TABPACK 21X8
GTIN (EAN)	4008190492441
Кол.	1 Шт.

ТАВРАСК 21X8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,08 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Высота	8 мм	Высота (в дюймах)	0,315 inch
Ширина	21 мм	Ширина (в дюймах)	0,827 inch
Масса нетто	36 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -29...80 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены	Нет	
Исполнение	самоклеящийся	
Клей	Сополимер акрила, полученный непрерывным способом	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Лист с этикетками
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	62
	Количество сочетаний в упаковочной единице	10
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице 620		
Количество маркировочных элементов 1 Лист с этикетками = 62 Маркировочные элементы для устройств на комбинацию		
Количество на лист	62	
Материал	Ткань, акриловое покрытие	
Сертификация по стандарту UL 969	Нет	
Температурный диапазон вставки	-29...80 °C	
Температурный диапазон, макс..	80 °C	
Температурный диапазон, мин.	-29 °C	
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4	
Цветовой код	желтый	
Ширина	21 мм	

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

ТАВРАСК 21X8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)