

LM MT300 210/297 GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

- Клейкие этикетки из полиэстера
- Подходят для лазерного принтера формата DIN A4
- Стойкость к истиранию
- Высокая термостойкость
- Для маркировки коммутационных устройств и модулей любого типа
- Возможность маркировки шариковой ручкой или карандашом STI

Основные данные для заказа

Версия	LaserMark, Маркировочные элементы для устройств, 297 x 210 mm, желтый
Заказ №	1686441687
Тип	LM MT300 210/297 GE
GTIN (EAN)	4008190494186
Кол.	10 Шт.

LM MT300 210/297 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,08 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Высота	297 мм	Высота (в дюймах)	11,693 inch
Ширина	210 мм	Ширина (в дюймах)	8,268 inch
Масса нетто	12,9 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены	Нет
Исполнение	самоклеящийся
Класс пожаростойкости UL 94	HB
Клей	Акрилат, клейкие
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Количество маркировочных элементов на комбинацию 1
	Количество сочетаний в упаковочной единице 10
	Вид поставки Лист с этикетками

Количество маркировочных элементов в упаковочной единице 10

Количество маркировочных элементов 1 Лист с этикетками = 1 Маркировочные элементы для устройств на комбинацию

Количество на лист	1
Материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ
Метод выполнения печати	Лазерная печать
Сертификация по стандарту UL 969	Да
Температурный диапазон вставки	-40...150 °C
Температурный диапазон, макс..	150 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4
Цветовой код	желтый
Ширина	210 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

LM MT300 210/297 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

LM MT300 210/297 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

