

MOFU 15/35 ZDUB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Монтажные ножки используются для монтажа компонентов, которые нельзя непосредственно вщелкнуть в DIN-рейку.

Основные данные для заказа

Исполнение	Аксессуар, Монтажная опора
Номер для заказа	1723660000
Тип	MOFU 15/35 ZDUB
GTIN (EAN)	4008 1909 7553 1
Кол.	50 Шт.

MOFU 15/35 ZDUB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	15 мм	Глубина (дюймов)	0,591 inch
Высота	43 мм	Высота (в дюймах)	1,693 inch
Ширина	5 мм	Ширина (в дюймах)	0,197 inch
Масса нетто	1,18 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C		

Дополнительные технические данные

Вид крепления	защелкиваемый	Вид монтажа	втычной
Открытые страницы	справа	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет

Общие сведения

Рейка	TS 35, TS 15
-------	--------------

Параметры системы

Исполнение	для монтажных реек	Требуется концевая пластина	Да
Рейка	TS 35, TS 15		

Размеры

Шаг в мм (P)	18 мм	Смещение TS 15	21 мм
Смещение TS 35	2 мм		

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Пружинное соединение	Направление соединения	сверху
----------------	----------------------	------------------------	--------

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

MOFU 15/35 ZDUB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Технические данные	CAD data – 26403 MOFU 15-35 ZDUB DXF.dxf CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format