

КТВ МОPL 7650 MSZN H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Abbildung ähnlich

**Интеграция, расширение и индивидуализация:
подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

Монтажные пластины

Монтажные пластины с или без схемы расположения отверстий, для продольного и поперечного крепления монтажных реек или компонентов непосредственно на монтажной пластине.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | Klirron TB (Terminal Box), Монтажная панель, с готовыми отверстиями, Высота: 707 mm, Ширина: 447 mm, Глубина: 12 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный |
| Номер для заказа | 2022680000 |
| Тип | КТВ МОPL 7650 MSZN H |
| GTIN (EAN) | 4050118403893 |
| Кол. | 1 Шт. |

КТВ MOPL 7650 MSZN H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 12 мм | Глубина (дюймов) | 0,472 inch |
| Высота | 707 мм | Высота (в дюймах) | 27,835 inch |
| Ширина | 447 мм | Ширина (в дюймах) | 17,598 inch |
| Масса нетто | 3 966 g | | |

Общие данные

| | | | |
|-------------------|----------------|-------------|--------------|
| Материал | Сталь листовая | Поверхность | оцинкованный |
| Толщина материала | 1,5 мм | | |

Общие данные - аксессуары

| | | | |
|-------------------|----------------|-------------|--------------|
| Материал | Сталь листовая | Поверхность | оцинкованный |
| Толщина материала | 1,5 мм | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000213 | ETIM 7.0 | EC000213 |
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Загрузки

| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

КТВ МОPL 7650 MSZN Н

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | GFSC M5X10 TX20 SET | Исполнение |
| Номер для заказа | 1234150000 | Klippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3 |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | mm, Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Материал: Сталь, |
| Кол. | 1 Шт. | оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и |
| | | пассивированный, серебряный |

Глубина: 7,5 мм



Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | TS35X7.5 ST KTB7650 HOR | Исполнение |
| Номер для заказа | 6900006728 | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 447 mm, без |
| GTIN (EAN) | 4050118653014 | продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым |
| Кол. | 20 Шт. | покрытием и пассивированный |
| Тип | TS35X7.5 ST KTB7650 VER | Исполнение |
| Номер для заказа | 6900006717 | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 693 mm, без |
| GTIN (EAN) | 4050118652956 | продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный |
| Кол. | 20 Шт. | |

КТВ МОPL 7650 MSZN H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажный материал

**Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе**

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klirron® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Монтаж наборов деталей

Монтаж наборов деталей предназначен для быстрого и простого монтажа держателей печатных меток, держателей документов и кожухов от дождя.

Набор для крепления меток SD требуется для установки пластиковой (Trafolyte) идентификации или печатной метки. С помощью данного набора можно установить метку с идентификацией или текстом непосредственно на крышке корпуса. Набор крепления меток специально разработан для этого. Только при помощи этого набора можно обеспечить отсутствие протечек в отсек или повреждения метки.

Универсальный крепежный набор TPSD разработан для обеспечения надежного и быстрого монтажа держателей меток, дождевых кожухов или держателей документов, к примеру. При использовании крепежного набора сокращается (если не исключается) риск протечек.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|------------------|--|
| Тип | FKSC M6X8 D9/SW3 | Исполнение |
| Номер для заказа | 0842600000 | Klirron TB (Terminal Box), Крепежный винт, Материал: Сталь |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Кол. | 50 Шт. | |