

SFC 1/30 MC NE WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SlimFix Clip сочетает в себе два преимущества – уникальный закрывающий механизм, обеспечивающий надежность закрытого маркировочного элемента, и удобство установки открытого маркировочного элемента. Механизм с защелкой обеспечивает быструю и удобную установку маркировочного элемента даже после монтажа проводов. Изделия SlimFix Clip подходят для проводов и кабелей с наружным диаметром до 5 мм. Большая площадь маркировки – до 30 мм – позволяет использовать длинные строки символов. Материал не содержит галогенов и соответствует классу горючести V2.

Преимущества:

- Материал без содержания галогенов.
- Класс горючести V2.
- Быстрая установка без использования инструментов.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.
- Предлагается высота 12, 21 и 30 мм.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | |
|---------------------|--|
| Версия | SlimFix Clip, Маркировка проводов и кабелей, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, белый |
| Заказ № | 1805760000 |
| Тип | SFC 1/30 MC NE WS |
| GTIN (EAN) | 4032248273492 |
| Кол. | 150 шт. |
| совместимый принтер | 2715590000 2438520000 2438510000 |

SFC 1/30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина | 7 мм | Глубина (дюймов) | 0,276 inch |
| Высота | 30 мм | Высота (в дюймах) | 1,181 inch |
| Ширина | 5,8 мм | Ширина (в дюймах) | 0,228 inch |
| Масса нетто | 0,647 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|---|----------------------------|--|----------------------|
| Галогены | Нет | Наружный диаметр провода | 2 - 3.5 mm |
| Наружный диаметр провода, макс. | 3,5 мм | Наружный диаметр провода, мин. | 2 мм |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 2,5 mm ² | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,75 mm ² |
| Сечение соединительного провода | 0.75 - 2.5 mm ² | | |

Общие данные

| | |
|--|-------------------------------|
| Вид печати | Чистый |
| Галогены | Нет |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки MultiCard |
| Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Маркировка проводов и кабелей на комбинацию | |
| Материал | Полиамид 66 |
| Размер маркировочной области | 30 x 4.1 mm |
| Рекомендованные отрасли промышленности | Производственное оборудование |
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
| Температурный диапазон, макс.. | 100 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 9 |
| Цветовой код | белый |
| Ширина | 5,8 мм |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| REACH SVHC | / |
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

SFC 1/30 MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

| | |
|-----------------------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Технические данные | Zuken E3.S |
| Уведомление об изменении продукта | DE - Technische Modifikation MultiCard Material EN - Technical change to MultiCard material Technical change to MultiCard material - DE Technical change to MultiCard material - EN MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

SFC 1/30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

