

WQL 3 WF6-10/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Перемычки с резьбами различных диаметров позволяют легко и быстро подключать клеммные блоки с различными номинальными сечениями.

Основные данные для заказа

Исполнение	Винтовые клеммы болтового типа, Перемычка, Количество полюсов: 3
Номер для заказа	1806640000
Тип	WQL 3 WF6-10/2
GTIN (EAN)	4032248294695
Кол.	5 Шт.

WQL 3 WF6-10/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	4 мм	Глубина (дюймов)	0,157 inch
Высота	82 мм	Высота (в дюймах)	3,228 inch
Ширина	25 мм	Ширина (в дюймах)	0,984 inch
Масса нетто	57,4 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Общие сведения

Количество полюсов	3	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	---	-----------------------	-------------------------

Перемычка

Количество перемкнутых клемм	3	Расчетный ток, 2-полюсный	269 A
Расчетный ток, многополюсный	125 A	Тип	Перемычка

Размеры

Шаг в мм (P)	22 мм
--------------	-------

Расчетные данные

Номинальный ток	269 A
-----------------	-------

Характеристики материала

Материал	Медь - цинк	Цветовой код	серый
----------	-------------	--------------	-------

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Зажимной винт, дополнительное соединение	M 10
--	------

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Зажимной винт	M 6
---------------	-----

Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

WQL 3 WF6-10/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC

/

Сертификаты

ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры