

КСМА-32-600-5А-5ВА-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 600 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 5 VA, Класс точности: 1, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Заказ №	2420720000
Тип	КСМА-32-600-5А-5ВА-1
GTIN (EAN)	4050118428872
Кол.	1 Шт.
Производитель	MBS AG

КСМА-32-600-5А-5ВА-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	90 мм	Глубина (дюймов)	3,543 inch
Высота	96,4 мм	Высота (в дюймах)	3,795 inch
Ширина	59,2 мм	Ширина (в дюймах)	2,331 inch
Масса нетто	427 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...70 °C	Рабочая температура	-5 °C...50 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	32,5 мм
Место установки	Использование внутри помещений		

Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Длина кабеля	0,5 м
Класс изоляции	E	Номинальная частота	50 Hz
Номинальный непрерывный тепловой ток $I_{\text{тепловой}}$	$1,2 \times I_{\text{ном.}}$		

Электрические характеристики

Вторичный ток	0...5 A	Класс точности	1
Нагрузка	5 VA	Первичный ток	600 A

Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	1	Стандартный	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
----------------	---	-------------	--------------------------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	instruction sheet german.pdf
Каталог	Catalogues in PDF-format

КСМА-32-600-5А-5VА-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

