

WQL 2 WF10-8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Перемычки с резьбами различных диаметров позволяют легко и быстро подключать клеммные блоки с различными номинальными сечениями.

Основные данные для заказа

Исполнение	Винтовые клеммы болтового типа, Перемычка, Перемычка, Количество полюсов: 2
Номер для заказа	1868950000
Тип	WQL 2 WF10-8
GTIN (EAN)	4032248442997
Кол.	5 Шт.

WQL 2 WF10-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	4 мм	Глубина (дюймов)	0,157 inch
Высота	61,8 мм	Высота (в дюймах)	2,433 inch
Ширина	25 мм	Ширина (в дюймах)	0,984 inch
Масса нетто	50,8 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Вид монтажа	привинченный
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет		

Общие сведения

Количество полюсов	2
--------------------	---

Параметры системы

Исполнение	Перемычка
------------	-----------

Перемычка

Расчетный ток, многополюсный	169 A	Тип	Перемычка
------------------------------	-------	-----	-----------

Размеры

Шаг в мм (P)	33,8 мм
--------------	---------

Расчетные данные

Номинальный ток	269 A
-----------------	-------

Характеристики материала

Материал	Медь - цинк	Цветовой код	серый
----------	-------------	--------------	-------

Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Дата создания 3 июля 2024 г. 5:05:08 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WQL 2 WF10-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)