

**ETO CC 15/49 TRANSPAR.****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображение аналогичное

**Основные данные для заказа**

|                  |   |
|------------------|---|
| Исполнение       | ClipCard, Аксессуар, 15 x 49 mm, прозрачный |
| Номер для заказа | <a href="#">1880830000</a>                  |
| Тип              | ETO CC 15/49 TRANSPAR.                      |
| GTIN (EAN)       | 4032248480906                               |
| Кол.             | 10 Шт.                                      |

## ETO CC 15/49 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |        |                   |            |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Глубина     | 1 мм   | Глубина (дюймов)  | 0,039 inch |
| Высота      | 15 мм  | Высота (в дюймах) | 0,591 inch |
| Ширина      | 49 мм  | Ширина (в дюймах) | 1,929 inch |
| Масса нетто | 11,7 g |                   |            |

## Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

## Общие данные

|  |   |
|--|---|
| Галогены   | Нет   |
| Класс пожаростойкости UL 94  | V-2   |
| Клей   | Сополимер акрила, полученный непрерывным способом |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице                 | Вид поставки MultiCard                            |
| Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Аксессуар на комбинацию |   |
| Количество на лист   | 76  |
| Материал   | Пленка, полиэстер                                 |
| Рекомендованные отрасли промышленности                                   | Производственное оборудование                     |
| Температурный диапазон вставки   | -40...100 °C                                      |
| Температурный диапазон, макс..   | 100 °C  |
| Температурный диапазон, мин.   | -40 °C  |
| Цветовой код   | прозрачный  |
| Ширина   | 49 мм   |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

**ETO CC 15/49 TRANSPAR.**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

