

**IE-USB-A-A-0.5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Собранные провода IE

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабель USB, USB A, USB A, ПБХ, 0.5 m
Заказ №	<a href="#">1993550005</a>
Тип	IE-USB-A-A-0.5M
GTIN (EAN)	4050118378542
Кол.	1 Шт.

## IE-USB-A-A-0.5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Длина	0,5 м	Длина (в дюймах)	19,685 inch
Масса нетто	26 g		

## Температуры

Рабочая температура	-15 °C...80
---------------------	-------------

## РВ46 Общие технические данные

Поверхность контакта	Золото поверх никеля
----------------------	----------------------

## Технические характеристики кабеля

Цвет оболочки	черный
---------------	--------

## Вилка левосторонняя

Поверхность контактов, левосторонняя вилка	Штекер левый	USB A, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
	Золото поверх никеля	

## Вилка правосторонняя

Штекер правый	USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
---------------	--------------------------------------------------------------

## Конструкция кабеля

Диаметр оболочки	4,5 mm	Диаметр оболочки, макс.	4,7 mm
Диаметр оболочки, мин.	4,3 mm	Материал оболочки	ПВХ
Сечение	2*AWG28 + 2*AWG24	Цвет оболочки	черный

## Штекер

Штекер левый	USB A, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный	Штекер правый	USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
--------------	---------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------------------------------------------------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## IE-USB-A-A-0.5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Пользовательская документация	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>