

**TOP CASE UL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Мастерские и предприятия отдают предпочтение хорошо упорядоченным ассортиментам инструментов. Это позволяет сократить время на поиск и подготовку, а также сэкономить деньги. Weidmüller реализует эти требования в наборах изделий, которые отличаются эффективностью использования, а также высокой функциональностью. Комплекты для обжима наконечников Weidmüller, позволяющие производить резку, снятие изоляции и обжим кабельных наконечников, представляют собой по-настоящему практичный выбор при оснащении производства.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Чемодан для инструмента, укомплектованный
Номер для заказа	<a href="#">2602300000</a>
Тип	TOP CASE UL
GTIN (EAN)	4050118612998
Кол.	1 шт.

## TOP CASE UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	352 мм	Глубина (дюймов)	13,858 inch
Высота	255 мм	Высота (в дюймах)	10,039 inch
Ширина	465 мм	Ширина (в дюймах)	18,307 inch
Масса нетто	10 858 g		

## Технические данные

Описание артикула	Чемодан для инструмента
-------------------	-------------------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-10-01-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--

**TOP CASE UL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## TOP CASE UL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Инструменты для резки



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от KT 8 до KT 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

## Основные данные для заказа

Тип	KT 8	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6092650000</a>	Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой
GTIN (EAN)	4008190020163	
Кол.	1 Шт.	

## Инструменты



Инструменты для удаления оболочки кабеля с ПВХ-изоляции

## Основные данные для заказа

Тип	AM 16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6094190000</a>	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции
GTIN (EAN)	4032248608133	
Кол.	1 Шт.	

## TOP CASE UL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Комплекты неизолированных отверток



Отвертка SoftFinish производства Weidmüller, общего назначения, лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, с матовым хромированием.

## Основные данные для заказа

Тип	SD SET S2.5-5.5/PH1/2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6349200000</a>	Комплект отверток
GTIN (EAN)	4050118895506	
Кол.	1 Шт.	

## Пассатижи, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения.

Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний.

Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900.

Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

## Основные данные для заказа

Тип	KBZ 180	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6346290000</a>	Клещи
GTIN (EAN)	4032248356485	
Кол.	1 Шт.	

## TOP CASE UL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Плоскогубцы для телефонного кабеля, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения.

Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний.

Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900.

Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

## Основные данные для заказа

Тип	FRZ S 160	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4036370000</a>	Клещи
GTIN (EAN)	4032248357673	
Кол.	1 Шт.	

## Инструменты



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

## Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4005000000</a>	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190072506	
Кол.	1 Шт.	

Дата создания 26 июня 2024 г. 2:58:45 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## TOP CASE UL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	STRIPAX ULTIMATE	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4038880000</a>	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4050118274158	
Кол.	1 Шт.	

## Ассортимент кабельных наконечников с изоляцией



Ящик, заполненный кабельными наконечниками с изоляцией:

- В цветовом коде Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">4035430000</a>	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: DIN	Ящик
GTIN (EAN)	4008190337162		
Кол.	1 Шт.		

## Бесконтактный индикатор напряжения



- Срабатывает при удалении от 4 мм
- посредством емкостных методов, не требующих протекания тока
- Невидимый обрыв кабеля можно выявить с отклонением в несколько миллиметров
- Определяет находящиеся под напряжением провода штепсельных розеток, кабельных барабанов, распределителей и т. д.
- Индикация: визуальная, а также звуковая
- Включая функцию карманного фонаря для VT LCL

## Основные данные для заказа

Тип	VT LCL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4036670000</a>	Инструменты для тестирования, Кабелеискатель
GTIN (EAN)	4050118450033	
Кол.	1 Шт.	

## TOP CASE UL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Комплект торцовых ключей



Торцовый ключ из хромованадиевой стали, закаленной по всему объему, изготовлен согласно DIN ISO 2636 L (DIN 911), высококачественная обработка поверхности.

## Основные данные для заказа

Тип	SK WSD-S 1,5-10,0	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6098850000</a>	Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4032248266609	
Кол.	1 Шт.	

## Комплекты отверток



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

## Основные данные для заказа

Тип	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P ...	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6749580000</a>	Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4050118896329	
Кол.	1 Шт.	



## TOP CASE UL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Контрольно-измерительные приборы



Прецизионные инструменты производства Weidmüller находят применение во всем мире.

Компания Weidmüller, осознавая эту ответственность, предлагает своим клиентам обширный пакет услуг.

После множества рабочих циклов в ходе ежедневного применения инструменты также должны обеспечивать неизменно высокое качество обработки. Поэтому компания Weidmüller предлагает своим клиентам услугу по сертификации инструментов. Посредством этого метода технического контроля Weidmüller гарантирует функциональность и качество своих инструментов.

## Основные данные для заказа

Тип	FLEXIMET 5 M	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">8534210000</a>	Мерная лента
GTIN (EAN)	4050118545975	
Кол.	1 шт.	

## Инструменты



- Для быстрого и точного удаления оболочки с кабелей для сырых помещений Ø 8-13 мм, например, с кабелей NYM, от 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм²

- Регулировка глубины резания не требуется
- Пригодность для работ с ответвительными и распределительными коробками

## Основные данные для заказа

Тип	STRIPPER ROUND TOP	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">85348050000</a>	Инструмент для снятия изоляции
GTIN (EAN)	4032248359165	
Кол.	1 шт.	

## TOP CASE UL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Ключ для электрошкафа



Обжатые провода, в соответствующих соединительных коробках, могут быть закреплены методом непосредственной вставки или с помощью винтовых соединений. Weidmüller предлагает широкий спектр инструментов для затяжки.

## Основные данные для заказа

Тип	CROSS-KEY UNIVERSAL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6918130000</a>	Универсальный ключ
GTIN (EAN)	4032248371112	
Кол.	1 Шт.	

## с ЖК-дисплеем



Основная задача указателя напряжения - обнаружение обесточенных участков. 2-полюсный указатель напряжения - единственный сертифицированный контрольный инструмент, соответствующий требованиям Закона об охране труда.

- С жидкокристаллическим дисплеем
- Согласно норме VDE
- Высокая электрическая прочность при пиковом напряжении
- Контрольный инструмент, подходящий для любой области применения

## Основные данные для заказа

Тип	VT DIGI PRO	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6918870000</a>	Инструменты для тестирования, Двухполюсный индикатор напряжения
GTIN (EAN)	4032248405756	
Кол.	1 Шт.	

## TOP CASE UL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Crimping tools

**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

## Основные данные для заказа

Тип	PZ 10 HEX	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4045070000</a>	Инструмент для обжима наконечников, 0,25mm², 10mm²,
GTIN (EAN)	4050118250312	Шестигранный обжим
Кол.	1 шт.	

## Кусачки-бокорезы, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения.

Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний.

Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900.

Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

## Основные данные для заказа

Тип	SE HD 180	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4036330000</a>	Кусачки-бокорезы
GTIN (EAN)	4032248357635	
Кол.	1 шт.	

## TOP CASE UL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Пробник



Полностью изолированные пластмассовые корпуса указателей прохождения тока выполнены из небьющегося, ударопрочного материала и, таким образом, идеально подходят для ежедневного применения даже в тяжелых условиях. Встроенный карманный фонарь облегчает быстрый и точный поиск поврежденных проводов. Проверка прохождения тока может сопровождаться как визуальной, так и звуковой индикацией.

## Основные данные для заказа

Тип	VT CTL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2446690000</a>	Инструменты для тестирования, Испытательное устройство
GTIN (EAN)	4050118450040	
Кол.	1 Шт.	

## неукомплектованный сердечниками и маркировкой (только держатель)



Мастерские и предприятия отдают предпочтение хорошо упорядоченным ассортиментам инструментов. Это позволяет сократить время на поиск и подготовку, а также сэкономить деньги. Weidmüller реализует эти требования в наборах изделий, которые отличаются эффективностью использования, а также высокой функциональностью. Комплекты для обжима наконечников Weidmüller, позволяющие производить резку, снятие изоляции и обжим кабельных наконечников, представляют собой по-настоящему практичный выбор при оснащении производства.

## Основные данные для заказа

Тип	TOP CASE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">2445330000</a>	Коробка	Чемодан
GTIN (EAN)	4050118149913		
Кол.	1 Шт.		