

**SQB 3/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 9.00, Изолированный: Да, 41 А, черный
Номер для заказа	<a href="#">2615110000</a>
Тип	SQB 3/2
GTIN (EAN)	4050118653878
Кол.	100 Шт.

## SQB 3/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	2,8 мм	Глубина (дюймов)	0,11 inch
Высота	24 мм	Высота (в дюймах)	0,945 inch
Ширина	14,1 мм	Ширина (в дюймах)	0,555 inch
Масса нетто	2,18 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Вид монтажа	привинченный
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет		

## Общие сведения

Количество полюсов	2
--------------------	---

## Параметры системы

Исполнение	Перемычка
------------	-----------

## Перемычка

Расчетный ток, многополюсный	41 А	Тип	Перемычка
------------------------------	------	-----	-----------

## Размеры

Шаг в мм (P)	9 мм
--------------	------

## Расчетные данные

Номинальный ток	41 А
-----------------	------

## Характеристики материала

Материал	Материал Wemid, Полиамид	Цветовой код	черный
----------	--------------------------	--------------	--------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Дата создания 3 июля 2024 г. 4:46:52 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**SQB 3/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)