

**HDC XX5E01 FOXXXXX-0300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

**Основные данные для заказа**

Версия	
Заказ №	<a href="#">2003920300</a>
Тип	HDC XX5E01 FOXXXXX-0300
GTIN (EAN)	4050118521689
Кол.	1 шт.

HDC XX5E01 FOXXXXX-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Диаметр	6,5 мм	Масса нетто	0,001 g
---------	--------	-------------	---------

## Температуры

Предельная температура	-30 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

## Технические характеристики кабеля

Галогены	Нет, без содержания галогенов		
Длина кабеля	3 м		
Изоляция	PE		
Материал оболочки	Полиуретан		
Наружный диаметр	Диаметр	6,5 мм	
	Знаки	±	
	Допуск	0,2	
Наружный диаметр	6.5 mm ± 0.2		
Цвет оболочки	зеленый		
Цветовая кодировка	белый, желтый, синий, оранжевый		
Экранированный	Да		

## Общие данные

Версия с противоположной стороны	откр.	Версия со стороны модуля	Гнездо
Длина кабеля	3 м	Категория	Cat. 5e
Кодировка	D-кодировка	Количество полюсов	4
Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	4 A
Поверхность контакта	Au (золото)	Прочность изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Скорость передачи	100 Мбит/с	Степень загрязнения	2
Тип	Гнездо	Циклы коммутации	≥ 100

## Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07
ECLASS 14.0	27-06-03-07		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**HDC XX5E01 FOXXXXX-0300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>