

CD 80X60 4/6 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Хорошо продуманная и надежно защищенная электропроводка обеспечивает основу для установки, технического обслуживания и безопасной работы. Эти характеристики особенно полезны во взрывозащищенных зонах. В соответствии с DIN EN 60079-14 эти кабельные лотки подходят для прокладки кабелей, используемых в искробезопасных цепях.

Основные данные для заказа

Исполнение	80 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Номер для заказа	2662550000
Тип	CD 80X60 4/6 BL
GTIN (EAN)	4050118685138
Кол.	24 м

CD 80X60 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	80 мм	Высота (в дюймах)	3,15 inch
Ширина	60 мм	Ширина (в дюймах)	2,362 inch
Длина	2 000 мм	Длина (в дюймах)	78,74 inch
Масса нетто	571,667 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-5...60 °C
--------------------------------	------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

Общая информация

Версия боковой панели	шлифованный	Входит в комплект поставки	Кабельный канал, Крышка
Галогены	Да	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Крышка	Да	Материал	ПВХ / без содержания свинца
Нормы	По стандарту DIN EN 50085	Расстояние между шлицами	6 мм
Температурный диапазон вставки	-5...60 °C	Цветовой код	синий
Ширина шлица	4 мм		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

CD 80X60 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Заклепка и крышка

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.



Основные данные для заказа

Тип	EXRV-T 6.5	Исполнение
Номер для заказа	2582710000	Инструмент для установки заклепок под развальцовку
GTIN (EAN)	4050118571615	
Кол.	4 Шт.	
Тип	EXRV 4.5	Исполнение
Номер для заказа	2582700000	Заклепка под развальцовку, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Кол.	1 000 Шт.	
Тип	EXRV-T 4.5	Исполнение
Номер для заказа	2582720000	Инструмент для установки заклепок под развальцовку
GTIN (EAN)	4050118571578	
Кол.	4 Шт.	
Тип	EXRV 6.5	Исполнение
Номер для заказа	2582690000	Заклепка под развальцовку, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Кол.	1 000 Шт.	

Стеновой кронштейн

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.



Основные данные для заказа

Тип	CD-RETA	Исполнение
Номер для заказа	2584080000	Рычаг соединителя кабельных каналов
GTIN (EAN)	4050118564204	
Кол.	100 Шт.	

CD 80X60 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Маркировка



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

Тип	CD-LBH	Исполнение
Номер для заказа	2502850000	Держатель реек с этикетками для кабельного канала, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Кол.	150 Шт.	
Тип	CD-LB	Исполнение
Номер для заказа	2502680000	Рейка с этикетками для кабельного канала, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Кол.	150 Шт.	
Тип	CD-LBK	Исполнение
Номер для заказа	2504120000	Рейка с этикетками для кабельного канала (комплект), 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Кол.	20 Шт.	

Плоский



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

Тип	CD-RET 60	Исполнение
Номер для заказа	2504030000	Соединитель кабельных каналов
GTIN (EAN)	4050118564167	
Кол.	500 Шт.	